

实用且经济实惠

GreenUp Linear

商场照明和宾馆照明有一个明显的趋势，选择灯组成为此特定应用最重要的基因之一，且备受期待。GreenUp Linear 是入门级线性产品系列，具有基本的功能性照明性能，有多种安装方式、流明输出和产品尺寸可供选择。

优点

- 外形纤薄，却能提供强大的流明输出。
- 产品种类齐全，可满足基本的功能性照明要求。
- 节能
- 质量和可靠性值得信赖。


特点

- 广泛的产品尺寸和安装选项。
- 多种流明输出和光学装置选项。
- 系统效能高达 95 流明/瓦。

应用

- 商场照明
- 宾馆照明
- 时尚业照明

二维绘图



灯技术	
显色指数 (CRI)	>80
操作和电气	
保护等级 IEC	安全等级 II
输入电压	220-240 V
线频率	50 or 60 Hz
控制和调光	
可调光	否
机械和外壳	
光罩类型	聚碳酸酯漫射器
外壳颜色	白色 RAL 9003
机械冲击保护代码	IK03
IP 等级	IP20
审批和申请	
环境温度范围	+20 至 +40°C
CE 标志	否
初始性能 (符合 IEC 标准)	
光通量误差	+/-10%

灯技术

Order Code	Full Product Name	相关色温 (标称)	光效 (额定)(标称)	光通量
911401584122	SM308C P22/830 L75W3 PSU WB WH	3000 K	95 lm/W	2,090 lm
911401584222	SM308C P22/840 L75W3 PSU MB WH	4000 K	98 lm/W	2,150 lm
911401584522	SM308C P22/865 L75W3 PSU WB WH	6500 K	98 lm/W	2,150 lm
911401585122	SM308C P30/865 L120W3 PSU WB WH	6500 K	98 lm/W	2,950 lm
911401585222	SM308C P38/830 L140W3 PSU MB WH	3000 K	95 lm/W	3,610 lm
911401585722	SM308C P38/865 L140W3 PSU WB WH	6500 K	98 lm/W	3,750 lm
911401586022	SM308C P45/840 L170W3 PSU MB WH	4000 K	98 lm/W	4,410 lm
911401586322	SM308C P45/865 L170W3 PSU WB WH	6500 K	98 lm/W	4,410 lm
911401586522	SP308P P22/830 L75W3 PSU WB WH	3000 K	95 lm/W	2,090 lm
911401586922	SP308P P22/865 L75W3 PSU WB WH	6500 K	98 lm/W	2,150 lm
911401587522	SP308P P30/865 L120W3 PSU WB WH	6500 K	98 lm/W	2,950 lm
911401587722	SP308P P38/830 L140W3 PSU WB WH	3000 K	95 lm/W	3,610 lm
911401588122	SP308P P38/865 L140W3 PSU WB WH	6500 K	98 lm/W	3,750 lm
911401588422	SP308P P45/840 L170W3 PSU MB WH	4000 K	98 lm/W	4,410 lm
911401588722	SP308P P45/865 L170W3 PSU WB WH	6500 K	98 lm/W	4,410 lm

操作和电气

Order Code	Full Product Name	功耗
911401584122	SM308C P22/830 L75W3 PSU WB WH	22 W
911401584222	SM308C P22/840 L75W3 PSU MB WH	22 W
911401584522	SM308C P22/865 L75W3 PSU WB WH	22 W
911401585122	SM308C P30/865 L120W3 PSU WB WH	30 W
911401585222	SM308C P38/830 L140W3 PSU MB WH	38 W
911401585722	SM308C P38/865 L140W3 PSU WB WH	38 W
911401586022	SM308C P45/840 L170W3 PSU MB WH	45 W
911401586322	SM308C P45/865 L170W3 PSU WB WH	45 W

Order Code	Full Product Name	功耗
911401586522	SP308P P22/830 L75W3 PSU WB WH	22 W
911401586922	SP308P P22/865 L75W3 PSU WB WH	22 W
911401587522	SP308P P30/865 L120W3 PSU WB WH	30 W
911401587722	SP308P P38/830 L140W3 PSU WB WH	38 W
911401588122	SP308P P38/865 L140W3 PSU WB WH	38 W
911401588422	SP308P P45/840 L170W3 PSU MB WH	45 W
911401588722	SP308P P45/865 L170W3 PSU WB WH	45 W

