




符合功能性且經濟實惠

GreenUp Linear

商店與飯店照明的趨勢明顯指出，選擇群集是其中一種最重要的基本屬性 (DNA)，而且是這類特定應用最重視的特性。GreenUp Linear 是入門級線型產品系列，提供基本的功能性照明性能，安裝方式、流明輸出和產品尺寸都有多種選擇。

优点

- 纖薄燈體，同時提供強大的流明輸出。
- 完整的系列產品，滿足基本的功能性照明需求。
- 節能
- 保證品質和可靠性。


特点

- 反為廣泛的產品尺寸和安裝選項。
- 多種選項的流明輸出和光學裝置。
- 系統效率最高可達 95 lm/W。

应用

- 商店照明
- 旅館照明
- 時尚照明

二维绘图



照明技術	
演色性指數 (CRI)	>80
運轉與電力	
保護等級 IEC	安全等級 II
輸入電壓	220-240 V
線路頻率	50 or 60 Hz
控制與調光	
可調光	否
機械與外罩	
光學罩類型	聚碳酸酯漫射體
外罩色彩	白色 RAL 9003
機械衝擊保護規範	IK03
防水防塵規範 (IP)	IP20
認證與應用	
環境溫度範圍	+20 至 +40 °C
CE 標誌	無
初始效能 (符合 IEC 標準)	
光通量容限	+/-10%

Order Code	Full Product Name	相關色溫 (標稱)	光效 (額定) (標準)	光通量
911401584122	SM308C P22/830 L75W3 PSU WB WH	3000 K	95 lm/W	2,090 lm
911401584222	SM308C P22/840 L75W3 PSU MB WH	4000 K	98 lm/W	2,150 lm
911401584522	SM308C P22/865 L75W3 PSU WB WH	6500 K	98 lm/W	2,150 lm
911401585122	SM308C P30/865 L120W3 PSU WB WH	6500 K	98 lm/W	2,950 lm
911401585222	SM308C P38/830 L140W3 PSU MB WH	3000 K	95 lm/W	3,610 lm
911401585722	SM308C P38/865 L140W3 PSU WB WH	6500 K	98 lm/W	3,750 lm
911401586022	SM308C P45/840 L170W3 PSU MB WH	4000 K	98 lm/W	4,410 lm
911401586322	SM308C P45/865 L170W3 PSU WB WH	6500 K	98 lm/W	4,410 lm
911401586522	SP308P P22/830 L75W3 PSU WB WH	3000 K	95 lm/W	2,090 lm
911401586922	SP308P P22/865 L75W3 PSU WB WH	6500 K	98 lm/W	2,150 lm
911401587522	SP308P P30/865 L120W3 PSU WB WH	6500 K	98 lm/W	2,950 lm
911401587722	SP308P P38/830 L140W3 PSU WB WH	3000 K	95 lm/W	3,610 lm
911401588122	SP308P P38/865 L140W3 PSU WB WH	6500 K	98 lm/W	3,750 lm
911401588422	SP308P P45/840 L170W3 PSU MB WH	4000 K	98 lm/W	4,410 lm
911401588722	SP308P P45/865 L170W3 PSU WB WH	6500 K	98 lm/W	4,410 lm

運轉與電力

Order Code	Full Product Name	耗電量
911401584122	SM308C P22/830 L75W3 PSU WB WH	22 W
911401584222	SM308C P22/840 L75W3 PSU MB WH	22 W
911401584522	SM308C P22/865 L75W3 PSU WB WH	22 W
911401585122	SM308C P30/865 L120W3 PSU WB WH	30 W
911401585222	SM308C P38/830 L140W3 PSU MB WH	38 W
911401585722	SM308C P38/865 L140W3 PSU WB WH	38 W
911401586022	SM308C P45/840 L170W3 PSU MB WH	45 W
911401586322	SM308C P45/865 L170W3 PSU WB WH	45 W

Order Code	Full Product Name	耗電量
911401586522	SP308P P22/830 L75W3 PSU WB WH	22 W
911401586922	SP308P P22/865 L75W3 PSU WB WH	22 W
911401587522	SP308P P30/865 L120W3 PSU WB WH	30 W
911401587722	SP308P P38/830 L140W3 PSU WB WH	38 W
911401588122	SP308P P38/865 L140W3 PSU WB WH	38 W
911401588422	SP308P P45/840 L170W3 PSU MB WH	45 W
911401588722	SP308P P45/865 L170W3 PSU WB WH	45 W

