



Lille i størrelse, stor i kvalitet

TrueFashion

TrueFashion er en LED-projektorfamilie, der imødekommer behovet for miniaturisering og præsentation hos specialiserede forhandlere. Miniaturespots med rene, fine detaljer og moderne design passer perfekt ind i butikkens interiør og skaber et skræddersyet udtryk. Den høje kvalitet af accentbelysningen skyldes den innovative OptiAccent-linseteknologi (FPO), som leverer en intens, fokuseret lysstråle uden spildlys. Det maksimerer kontrastforholdet og optimerer accenteffekten – især i krævende 12° og 18° spotapplikationer, hvor forskellen mellem OptiAccent og traditionelle løsninger som Chip-on-Board og reflektoroptyk er markant. OptiAccent reducerer også direkte blænding med en faktor 5 og sikrer dermed overlegen visuel komfort. TrueFashion har desuden optimeret lysspektret: De specialdesignede Philips LED-varianter forstærker farvemætning og hvide toner med høj præcision (CRI >90), hvilket sikrer en overlegen lysoplevelse i detailmiljøer.

Fordele

- Lyskvalitet i særklasse takket være Philips Fashion Proof Optics-teknologien. Spildlys og blænding undgås helt, og dermed skabes en stråle med høj intensitet og bedre kontrastforhold, der fremhæver butikkens indretning og sætter scenen for den perfekte præsentation af kollektionen.
- TrueFashion er en serie af miniaturespots, der er designet til at være en del af butikkens indretning. Den kompakte størrelse og de fine detaljer giver et moderne udseende, mens den indbyggede optik forhindrer, at lyset generer kunderne, samtidig med at al fokus er rettet mod varerne, og der ikke ser støvet ud.
- Designet med de centrale I-hængsler tillader minimalt frirum rundt om spottet, hvilket gør TrueFashion Gen2 ideel til de små lysrender og detaljer. Det giver også den bedste statiske ligevægt, der forebygger hældning i hele skinnesystemet.
- Integreret driver, formindsket størrelse og central I-hængsel (der kræver mindre frirum rundt om spottet) tillader installation af maks. antal spot pr. skinne i anvendelser hvor flere projektører skal installeres med minimal afstand på en mindre skinne (f.eks. butiksvinduer).

Funktioner

- Lyskvalitet med dedikeret Philips Fashion Proof Optics i moderigtigt design med høj centerstråleintensitet, lav blænding og intet spildlys
- Philips Fashion LED-nuancer: PremiumWhite Ra90, 3000 k/3500 k/4000 k, PremiumColor og Denim, Ra90, Ra >89 ved 3000 K
- Mini har et miniaturespøthoved og en diameter på 66 mm, mens Kompakt er 80 mm i diameter
- Stort udvalg af spots fra ekstra smal stråle 6° med centerstråleintensitet på 64 Kcd op til spredningsvinkler på 12°/18°/24°/30°/36°

Anvendelsesområder

- Tøjbutikker
- Detailhandel
- Hotel og restaurationsbranchen
- Supermarkeder og store detailbutikker

Advarsler og sikkerhed


- Armaturet bør monteres uden for rækkevidde
- Armaturet bør installeres og demonteres af en autoriseret elektriker og tilsluttes i overensstemmelse med de seneste IEE-elektriske regler eller de nationale krav

Versions




ST715T WH TrueFashion2 compact

Målskitse



Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - ST715T1 -
910505102238

