



A legjobb fényminőséget biztosító mini spotlámpa, elsősorban divatáruüzletek számára

TrueFashion

A TrueFashion LED spotlámpacsald a divatáruüzletek speciális igényeinek kielégítésére lett kifejlesztve. A miniatűr lámpatestek modern dizájnya finom, tiszta részleteivel tökéletesen belesimul az üzlethelyiség stílusába. A spotlámpacsald innovatív lencséje a legjobb fényminőséget biztosítja, segítségével optimális kontrasztokat hozhat létre az üzletében. A TrueFashion kiemelkedő megvilágítási élményt nyújt a speciális Philips Fashion fénybeállítások révén, melyek kifejezetten a színek és a minőségi látvány hangsúlyozására lettek kifejlesztve. Amennyiben Ön nemzetközi üzlethálózattal rendelkezik, vagy ennek kiépítését tervezi, a TrueFashion készen áll a nemzetközi tanúsításra is. Emellett cégünk globális szinten biztosít logisztikai szervízt és helyi képviselési támogatást. A divatszakmában az internetes és hagyományos értékesítés új egyensúlya van kialakulóban. A TrueFashion a vásárlók számára vonzó és magával ragadó vásárlási élményről gondoskodik, és egyúttal megalapozza a jövő világítását az üzlethelyiségben, mivel összeköthető a Philips olyan alkalmazásvezérelt koncepcióival, mint a dinamikus kirakat és az EasyAim.

Előnyök

- Kiváló fényminőség a mikrolencsés Fresnel-optikával. A lencse kiküszöböli a káprázást, és tökéletesen irányítja a fényt a megfelelő helyre, így lehetővé teszi az áru optimális bemutatását az eladótérben, és hozzájárul a stílusos üzletbelsőhöz.
- A TrueFashion miniatűr spotlámpacsalád megjelenésével tökéletesen belesimul az üzlethelyiség stílusába. A zárt felületek és a finom részletek modern összhatást keltenek, és kevésbé porosodnak. A süllyesztett optika minimálisra csökkenti a káprázást, és a tekintetet a termékre irányítja.
- Amennyiben Ön nemzetközi üzlethálózattal rendelkezik, vagy ennek kiépítését tervezi, a TrueFashion készen áll a nemzetközi tanúsításra is. Emellett cégünk globális szinten biztosít logisztikai szervízt és helyi képviseleti támogatást.
- Alkalmazásvezérelt koncepciókkal is összeköthető, pl. dinamikus kirakat, EasyAim.

Szolgáltatások

- Mini méret 66 mm, illetve kompakt méret 80 mm átmérőjű kivitelben
- Philips Fashion fénybeállítások: Premium White CRI 90, 3000k / 3500k / 4000k, CrispWhite, valamint új beállítások is, pl. PremiumColor és Denim, melyek 2018-ban kerülnek forgalomba
- A részleteket is pontosan megmutató fénysugarú reflektorok és speciális mikrolencsés Fresnel-optikák
- Extra keskeny, 6°-os sugárzási szög, 62 Kcd értékű központi fénysugarintenzitással, a magas kirakatok világításához
- TrueFashion EasyAim a magasan levő kirakati spotok távirányítására, és dinamikus kirakat a vevő becsalogatására az utcáról

Alkalmazás

- Divat
- Üzletek
- Vendéglátóipar
- Élelmiszerüzletek és nagyobb kiskereskedelmi egységek

Figyelmeztetések és biztonság


- A lámpatestet kézzel el nem érhető helyre kell felszerelni
- A lámpatestet képesített villanyszerelőnek kell felszerelnie és szítszerelnie, elektromos kábelezését és bekötését pedig az IEE legújabb elektromos szabályozásainak és a hazai szabályozásnak megfelelően kell elvégezni.

Versions




ST714T WH 12S TrueFashion2
compact-driver-in-track

Méretezett rajza



Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - ST715T1 -
910505102249

