



Per alimenti dall'aspetto fresco

MASTER TL-D Food

La lampada TL-D Food rende più fresco e gustoso l'aspetto delle carni e dei prodotti da panetteria. Può essere utilizzata per l'illuminazione in macellerie, panetterie, supermercati, ecc.

Vantaggi

- Rende più appetitoso l'aspetto di carne e pollame

Caratteristiche

- Distribuzione spettrale ottimizzata per accentuare le tonalità di rosso intenso come quelle di carne e pollame

Applicazione


- Illuminazione degli alimenti (macellerie, panetterie, supermercati, ecc.)

Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

MASTER TL-D Food

Disegno tecnico



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Food 18W/79 SLV/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm
MASTER TL-D Food 30W/79 SLV/25	28 mm	894,6 mm	901,7 mm	899,3 mm	908,8 mm
MASTER TL-D Food 58W/79 SLV/25	28 mm	1.500 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm

Informazioni generali	
Attacco	G13
Dati tecnici di illuminazione	
Designazione colore	Food
Temperatura di colore correlata (Nom)	3800 K
Indice di resa cromatica (CRI)	74
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Sì
Meccanica e corpo	
Forma lampadina	T8
Approvazione e applicazione	
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	5,0 mg

Dati tecnici di illuminazione

Order Code	Full Product Name	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	Flusso luminoso
70624940	MASTER TL-D Food 30W/79 1SL/25	43 lm/W	1.300 lm
70621840	MASTER TL-D Food 18W/79 1SL/25	41 lm/W	740 lm

Order Code	Full Product Name	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	Flusso luminoso
70623240	MASTER TL-D Food 58W/79 1SL/25	48 lm/W	2.800 lm

Funzionamento e parte elettrica

Order Code	Full Product Name	Corrente lampada (Nom)	Tensione (Nom)	Consumo energetico
70624940	MASTER TL-D Food 30W/79 1SL/25	0,360 A	98 V	30,0 W
70621840	MASTER TL-D Food 18W/79 1SL/25	0,360 A	59 V	18,0 W

Order Code	Full Product Name	Corrente lampada (Nom)	Tensione (Nom)	Consumo energetico
70623240	MASTER TL-D Food 58W/79 1SL/25	0,670 A	111 V	58,5 W

Approvazione e applicazione

MASTER TL-D Food

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico kWh/1000 h
70624940	MASTER TL-D Food 30W/79 1SL/25	37 kWh
70621840	MASTER TL-D Food 18W/79 1SL/25	23 kWh

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico kWh/1000 h
70623240	MASTER TL-D Food 58W/79 1SL/25	69 kWh

