



# Voor fris uitziend voedsel

## MASTER TL-D Food

De TL-D Food-lamp laat vlees- en bakkerijproducten er vers en smakelijk uitzien. Hij kan worden toegepast voor verlichting van levensmiddelen in slagerijen, bakkers, supermarkten enz.

### Voordelen

- Laat vleesproducten en gevogelte er smakelijker uitzien.

### Kenmerken

- Spectrale verdeling optimaal afgestemd op het benadrukken van dieprode kleuren zoals die van vlees en gevogelte

### Toepassing


- Verlichting van voedingsmiddelen: de spectrale energieverdeling zorgt voor een optimale presentatie van vlees in slagerijen

### Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

# MASTER TL-D Food

## Maatschets



| Product                        | D (max) | A (max)  | B (max)    | B (min)    | C (max)    |
|--------------------------------|---------|----------|------------|------------|------------|
| MASTER TL-D Food 18W/79 SLV/25 | 28 mm   | 589,8 mm | 596,9 mm   | 594,5 mm   | 604 mm     |
| MASTER TL-D Food 30W/79 SLV/25 | 28 mm   | 894,6 mm | 901,7 mm   | 899,3 mm   | 908,8 mm   |
| MASTER TL-D Food 58W/79 SLV/25 | 28 mm   | 1.500 mm | 1.507,1 mm | 1.504,7 mm | 1.514,2 mm |

| Algemene informatie                   |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Lampvoet                              | G13            |
| Gegevens lichttechniek                |                |
| Kleuraanduiding                       | Levensmiddelen |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.) | 3800 K         |
| Kleurweergave-index (CRI)             | 74             |
| Dimbaarheid en regelsystemen          |                |
| Dimbaar                               | Ja             |
| Eigenschappen behuizing en afmetingen |                |
| Lampvorm                              | T8             |
| Keurmerken en classificaties          |                |
| Kwikinhoud (Hg) (nom.)                | 5,0 mg         |

## Gegevens lichttechniek

| Order Code    | Full Product Name              | Lichtrendement (gespec.) (nom.) | Lichtstroom |
|---------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------|
| 8711500706249 | MASTER TL-D Food 30W/79 SLV/25 | 43 lm/W                         | 1.300 lm    |
| 8711500706218 | MASTER TL-D Food 18W/79 SLV/25 | 41 lm/W                         | 740 lm      |

| Order Code    | Full Product Name              | Lichtrendement (gespec.) (nom.) | Lichtstroom |
|---------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------|
| 8711500706232 | MASTER TL-D Food 58W/79 SLV/25 | 48 lm/W                         | 2.800 lm    |

## Bedrijfs- en elektrische gegevens

| Order Code    | Full Product Name              | Lampstroom (nom.) | Spanning (nom.) | Energieverbruik |
|---------------|--------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 8711500706249 | MASTER TL-D Food 30W/79 SLV/25 | 0,360 A           | 98 V            | 30,0 W          |
| 8711500706218 | MASTER TL-D Food 18W/79 SLV/25 | 0,360 A           | 59 V            | 18,0 W          |

| Order Code    | Full Product Name              | Lampstroom (nom.) | Spanning (nom.) | Energieverbruik |
|---------------|--------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 8711500706232 | MASTER TL-D Food 58W/79 SLV/25 | 0,670 A           | 111 V           | 58,5 W          |

## Keurmerken en classificaties

## MASTER TL-D Food

| Order Code    | Full Product Name              | Energieverbruik kWh/1.000 uur |
|---------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 8711500706249 | MASTER TL-D Food 30W/79 SLV/25 | 37 kWh                        |
| 8711500706218 | MASTER TL-D Food 18W/79 SLV/25 | 23 kWh                        |

| Order Code    | Full Product Name              | Energieverbruik kWh/1.000 uur |
|---------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 8711500706232 | MASTER TL-D Food 58W/79 SLV/25 | 69 kWh                        |

