



Svieži vzhľad potravín

MASTER TL-D Food (potravinárstvo)

Vďaka svetelnému zdroju TL-D Food vyzerajú mäsové a pekárenské výrobky čerstvejšie a chutnejšie. Možno ho použiť na osvetlenie potravín v mäsiarstvách, pekárňach, obchodných domoch atď.

Výhody

- Mäsové výrobky a hydina vyzerajú chutnejšie

Vlastnosti

- Optimálne spektrálne vyžarovanie zdôrazňuje syté červené farby (napríklad mäsa a hydiny)


Aplikácie

- Osvetlenie potravín (v mäsiarstvách, pekárňach, obchodných domoch atď.)

Varovanie a ochrana

- Je veľmi nepravdepodobné, že by rozbitie svetelného zdroja mohlo mať nejaký vplyv na vaše zdravie. Ak sa svetelný zdroj rozbije, miestnosť 30 minút vetrajte a časti svetelného zdroja odstráňte, pokiaľ možno použitím rukavíc. Vložte ich do utesneného plastového vrečka a odneste na recykláciu do miestneho zariadenia na nakladanie s odpadmi. Nepoužívajte vysávač.

Rozmerový obrázok



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Food 18W/79 SLV/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm
MASTER TL-D Food 30W/79 SLV/25	28 mm	894,6 mm	901,7 mm	899,3 mm	908,8 mm
MASTER TL-D Food 58W/79 SLV/25	28 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 504,7 mm	1 514,2 mm

MASTER TL-D Food (potravinárstvo)

Všeobecné informácie	
Pätica	G13
Svetelné technické	
Označenie farby	Potraviny
Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	3800 K
Index podania farieb (CRI)	74
Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné	Áno
Mechanické časti a teleso	
Tvar žiarovky	T8
Schválenie a použitie	
Obsah ortuti (Hg) (nom.)	5,0 mg

Svetelné technické

Order Code	Full Product Name	Merný výkon (menovitý) (nom.)	Svetelný tok
70624940	MASTER TL-D Food 30W/79 1SL/25	43 lm/W	1 300 lm
70621840	MASTER TL-D Food 18W/79 1SL/25	41 lm/W	740 lm

Order Code	Full Product Name	Merný výkon (menovitý) (nom.)	Svetelný tok
70623240	MASTER TL-D Food 58W/79 1SL/25	48 lm/W	2 800 lm

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Prúd svetelného zdroja (nom.)	Napätie (nom.)	Spotreba
70624940	MASTER TL-D Food 30W/79 1SL/25	0,360 A	98 V	30,0 W
70621840	MASTER TL-D Food 18W/79 1SL/25	0,360 A	59 V	18,0 W

Order Code	Full Product Name	Prúd svetelného zdroja (nom.)	Napätie (nom.)	Spotreba
70623240	MASTER TL-D Food 58W/79 1SL/25	0,670 A	111 V	58,5 W

Schválenie a použitie

Order Code	Full Product Name	Spotreba energie kWh/1 000 h
70624940	MASTER TL-D Food 30W/79 1SL/25	37 kWh
70621840	MASTER TL-D Food 18W/79 1SL/25	23 kWh

Order Code	Full Product Name	Spotreba energie kWh/1 000 h
70623240	MASTER TL-D Food 58W/79 1SL/25	69 kWh

MASTER TL-D Food (potravinarstvo)

