



Βασικός φωτισμός φθορισμού

TL-D Αποχρώσεις 33 & 54

Οι λαμπτήρες κοινών χρωμάτων TL-D Standard Colors (διάμετρος σωλήνα 26 mm) δημιουργούν ατμόσφαιρες από το θερμό λευκό έως το ψυχρό φως ημέρας. Λαμπτήρες μέσης απόδοσης και απόδοσης χρωμάτων.

Οφέλη

- Δημιουργία ατμόσφαιρας από θερμό λευκό έως ψυχρό φως ημέρας

Χαρακτηριστικά

- Standard colors with moderate color rendering
- Available in various color designations

Εφαρμογή

- Suitable for use in a wide range of luminaires for TL-D fluorescent lamps, used in applications where color rendering is not an important factor

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.


TL-D Αποχρώσεις 33 & 54

Versions



LPPR TL-DSTD G13

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 18W/33-640 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm
TL-D 36W/54-765 1SL/25	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	G13
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Ναι
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Σχήμα λαμπτήρα	T8
Έγκριση και Εφαρμογή	
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	5,0 mg

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Full Product		Ανάθεση	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	Φωτεινή ροή
Order Code	Name	χρωμάτων (CW)			
95041340	TL-D 18W/33-640 1SL/25	Ψυχρό λευκό (CW)	4100 K	63	1.200 lm

Full Product		Ανάθεση	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	Φωτεινή ροή
Order Code	Name	χρωμάτων			
95047540	TL-D 36W/54-765 1SL/25	Ψυχρό φως ημέρας	6200 K	75	2.500 lm

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

TL-D Αποχρώσεις 33 & 54

Order Code	Full Product Name	Ένταση ρεύματος		Κατανάλωση
		λαμπτήρα (ονομ.)	Τάση (ονομ.)	ενέργειας
95041340	TL-D 18W/33-640 1SL/25	0,360 A	59 V	18,0 W

Order Code	Full Product Name	Ένταση ρεύματος		Κατανάλωση
		λαμπτήρα (ονομ.)	Τάση (ονομ.)	ενέργειας
95047540	TL-D 36W/54-765 1SL/25	0,440 A	103 V	36,0 W

Έγκριση και Εφαρμογή

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες
95041340	TL-D 18W/33-640 1SL/25	22 kWh

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες
95047540	TL-D 36W/54-765 1SL/25	43 kWh

