



Pencahayaan neon dasar

TL-D Standard Colours

Lampu TL-D Standard Colors (diameter tabung 26 mm) menciptakan suasana dari cahaya putih hangat hingga cahaya siang hari yang sejuk. Lampu dengan efektivitas dan renderasi warna menengah.

Benefits

- Menciptakan suasana dari cahaya putih hangat hingga cahaya siang hari yang sejuk

Features

- Warna standar dengan renderasi warna menengah
- Tersedia dalam berbagai penetapan warna

Application

- Sesuai untuk digunakan dalam berbagai luminer untuk lampu neon TL-D, yang digunakan dalam sejumlah aplikasi yang tidak menjadikan renderasi warna sebagai faktor penting

Warnings and Safety

- Lampu yang pecah sangat tidak mungkin berdampak pada kesehatan Anda. Jika lampu pecah, ventilasikan ruangan selama 30 menit, lalu lepaskan komponen, sebaiknya kenakan sarung tangan. Letakkan komponen tersebut dalam kantong plastik tertutup, lalu bawa ke fasilitas limbah lokal Anda untuk didaur ulang. Jangan gunakan penghisap debu.

Versions



36 W G13 Cool daylight Linear
fluorescent tube - RFT

TL-D Standard Colours

Dimensional drawing



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
18 W G13 Cool white Linear fluorescent tube	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm
30 W G13 Cool daylight Linear fluorescent tube	28 mm	894,6 mm	901,7 mm	899,3 mm	908,8 mm
36 W G13 Cool daylight Linear fluorescent tube	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm
36 W G13 Cool white Linear fluorescent tube	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm
TL-D 10W/54-765 1SL/50	28 mm	331,5 mm	338,6 mm	336,2 mm	345,7 mm
TL-D 15W/54-765 1SL/50	28 mm	437,4 mm	444,5 mm	442,1 mm	451,6 mm

Informasi Umum	
Tutup-Dasar	G13
Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Ya
Mekanis dan Housing	
Bentuk Bohlam	T8

Informasi Umum

Order Code	Full Product Name	Nominal masa pakai
928025405482	30 W G13 Cool daylight Linear fluorescent tube	13.000 jam
928048003382	18 W G13 Cool white Linear fluorescent tube	13.000 jam
928048503382	36 W G13 Cool white Linear fluorescent tube	13.000 jam

Order Code	Full Product Name	Nominal masa pakai
928024005436	TL-D 10W/54-765 1SL/50	-
928024805436	TL-D 15W/54-765 1SL/50	-
928048505436	36 W G13 Cool daylight Linear fluorescent tube	13.000 jam

Teknis Lampu

Order Code	Full Product Name	Penandaan Warna	Indeks renderasi		
			Suhu Warna (Nom)	warna (CRI)	Flux Cahaya
928025405482	30 W G13 Cool daylight Linear fluorescent tube	Cool Daylight	6200 K	72	1.825 lm
928048003382	18 W G13 Cool white Linear fluorescent tube	Cool White (CW)	4100 K	63	1.200 lm
928048503382	36 W G13 Cool white Linear fluorescent tube	Cool White (CW)	4100 K	63	2.850 lm

Order Code	Full Product Name	Penandaan Warna	Indeks renderasi		
			Suhu Warna (Nom)	warna (CRI)	Flux Cahaya
928024005436	TL-D 10W/54-765 1SL/50	Cool Daylight	6200 K	75	390 lm
928024805436	TL-D 15W/54-765 1SL/50	Cool Daylight	6200 K	72	725 lm
928048505436	36 W G13 Cool daylight Linear fluorescent tube	Cool Daylight	6500 K	72	2.500 lm

Pengoperasian dan Kelistrikan

TL-D Standard Colours

Order Code	Full Product Name	Arus		
		Lampu (Nom)	Tegangan (Nom)	Konsumsi Daya
928025405482	30 W G13 Cool daylight Linear fluorescent tube	0,360 A	98 V	30,0 W
928048003382	18 W G13 Cool white Linear fluorescent tube	0,360 A	59 V	18,0 W
928048503382	36 W G13 Cool white Linear fluorescent tube	0,440 A	103 V	36,0 W

Order Code	Full Product Name	Arus		
		Lampu (Nom)	Tegangan (Nom)	Konsumsi Daya
928024005436	TL-D 10W/54-765 1SL/50	0,230 A	46 V	10,0 W
928024805436	TL-D 15W/54-765 1SL/50	0,310 A	51 V	15,0 W
928048505436	36 W G13 Cool daylight Linear fluorescent tube	0,440 A	103 V	36,0 W

Penyetujuan dan Aplikasi

Order Code	Full Product Name	Penggunaan		Kandungan Merkuri (Hg) (Nom)
		Energi kWh/1000 h		
928025405482	30 W G13 Cool daylight Linear fluorescent tube	36 kWh		5,0 mg
928048003382	18 W G13 Cool white Linear fluorescent tube	22 kWh		5,0 mg
928048503382	36 W G13 Cool white Linear fluorescent tube	43 kWh		5,0 mg

Order Code	Full Product Name	Penggunaan		Kandungan Merkuri (Hg) (Nom)
		Energi kWh/1000 h		
928024005436	TL-D 10W/54-765 1SL/50	-		8,0 mg
928024805436	TL-D 15W/54-765 1SL/50	20 kWh		8,0 mg
928048505436	36 W G13 Cool daylight Linear fluorescent tube	43 kWh		8,0 mg

