



Die kleine, kompakte Leuchtstofflampe

TL Mini Standardfarben

TL Mini ermöglicht mit kleinen Abmessung ein minimalistisches Leuchtendesign und den Betrieb mit Gleichstrom bei niedriger Spannung (Notstrom). Sie ist ideal für Anwendungen geeignet, bei denen Farbwiedergabe und Lichtausbeute eine untergeordnete Rolle spielen, wie Orientierungs-, Signal- und Notbeleuchtung.

Vorteile

- Kleine Abmessungen für kompakte Lampen
- Ideal geeignet für den Betrieb mit Gleichstrom bei niedriger Spannung (Notstrom)

Merkmale

- Standard Lichtfarbe
- 16 mm Röhrendurchmesser

Anwendung


- Für Notwege-, Orientierungs- und Werbebeleuchtung
- Für Anwendungen, bei denen die Farbwiedergabe nicht bedeutend ist

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

TL Mini Standardfarben

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL Mini EL 6W/33-640 FAM/10X25BOX	16 mm	212,1 mm	219,2 mm	216,8 mm	226,3 mm
TL Mini EL 8W/33-640 FAM/10X25BOX	16 mm	288,3 mm	295,4 mm	293,0 mm	302,5 mm

Allgemeine Informationen

Socket G5

Lichttechnische Daten

Farbkoordinate X (Nom) 0,38
 Farbkoordinate Y (nom.) 0,38
 Lichtfarbe Kaltweiß (CW)
 Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) 4000 K
 Farbwiedergabeindex (CRI) 59

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar Ja

Mechanik und Gehäuse

Kolbenform T5

Genehmigung und Anwendung

Quecksilbergehalt (max.) 2,5 mg
 Quecksilbergehalt (Nom) 4,4 mg

Lichttechnische Daten

Order Code	Full Product Name	Nennlichtausbeute (Nom)	Lichtstrom
71583827	TL Mini EL 6W/33-640 FAM/10X25BOX	43 lm/W	260 lm
70473327	TL Mini EL 8W/33-640 FAM/10X25BOX	51 lm/W	380 lm

Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Lampenstrom (Nom)	Spannung (Nom)	Systemleistung
71583827	TL Mini EL 6W/ 33-640 FAM/	0,160 A	42 V	6,0 W

Order Code	Full Product Name	Lampenstrom (Nom)	Spannung (Nom)	Systemleistung
	10X25BOX			

