



Lâmpada fluorescente de pequena dimensão

TL Mini cores padrão

Esta lâmpada TL miniaturizada (diâmetro do tubo de 16 mm) é uma lâmpada de pequenas dimensões, o que permite a miniaturização do sistema e oferece a possibilidade de funcionamento com alimentação CC de baixa tensão. É ideal para aplicações em que o espaço é limitado, mas em que a composição de cores e a eficiência não são os factores mais importantes, como é o caso da iluminação de orientação, de sinalização e de emergência.

Benefícios

- Cria atmosferas desde luz branca quente até luz do dia fria

Características

- Tubos com diâmetro de 16 mm e composição de cores moderada

Aplicação

- Ideal para aplicações onde o espaço é limitado e a composição de cores não é importante
- Iluminação de orientação
- Emergency lighting

Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.


TL Mini cores padrão

Versions



LPPR TL-MINI

Desenho dimensional



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL Mini EL 13W/33-640 FAM/10X25BOX	16 mm	516,9 mm	524,0 mm	521,6 mm	531,1 mm
TL Mini EL 6W/33-640 FAM/10X25BOX	16 mm	212,1 mm	219,2 mm	216,8 mm	226,3 mm

Informações gerais	
Casquilho	G5
Caraterísticas técnicas da luz	
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	0,38
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	0,38
Designação da cor	Branco frio (CW)
Temperatura de cor correlacionada	4000 K
Color rendering index (CRI)	59
Controlos e regulação	
Regulável	Sim
Características mecânicas e compartimento	
Formato da lâmpada	T5
Aprovação e aplicação	
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Máx.)	2,5 mg
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	4,4 mg

Caraterísticas técnicas da luz

Order Code	Full Product Name	Eficácia luminosa (nominal) (Nom.)	Fluxo Luminoso
71583827	TL Mini EL 6W/33-640 FAM/10X25BOX	43 lm/W	260 lm
70475727	TL Mini EL 13W/33-640 FAM/10X25BOX	71 lm/W	835 lm

Funcionamento e caraterísticas elétricas

TL Mini cores padrão

Order Code	Full Product Name	Corrente de	Tensão	Consumo de
		lâmpada	(Nom.)	Energia
71583827	TL Mini EL 6W/33-640 FAM/10X25BOX	0,160 A	42 V	6,0 W

Order Code	Full Product Name	Corrente de	Tensão	Consumo de
		lâmpada	(Nom.)	Energia
70475727	TL Mini EL 13W/33-640 FAM/10X25BOX	0,170 A	90 V	13,1 W

Aprovação e aplicação

Order Code	Full Product Name	Consumo de energia kWh/1000
		h
71583827	TL Mini EL 6W/33-640 FAM/10X25BOX	6 kWh

Order Code	Full Product Name	Consumo de energia kWh/1000
		h
70475727	TL Mini EL 13W/33-640 FAM/10X25BOX	14 kWh

