



Arkitektonisk MSD – enkelsidig ljuskälla

Broadway Arkitektonisk MSD

Det höga ljusutbytet och den optimala fyllningen för de enkelsidiga arkitektoniska MSD-lamporna ger en stråle med hög intensitet och utmärkt färgåtergivning. Ljuskällans kompakta båg ger effektiv styrning av strålen och hög intensitet. Perfekt för belysning av alla typer av arkitektur kvällstid.

Fördelar

- Høgt ljusfløde
- Låg total ägandekostnad
- Utmärkta färger

Funktioner

- Høgt ljusutbyte
- Lång livslängd
- Optimal lampfyllning

Användning

- Skyltbelysning
- Arkitektonisk belysning
- Studio- och diskoteks belysning
- Belysning med fiberoptik

Varning och Säkerhet

- Det är høgt osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lågg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Versions





XPPR XDMSD 0013



XPPR_XDMSD_0007-Product photo

Måttskiss



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSD	42,5	14,0	84 mm	86 mm	85	183 mm	54 mm	53	52 mm
1200.1CT/3	mm	mm			mm			mm	

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSD 575	30 mm	8,0	64 mm	66 mm	65	125 mm	36 mm	35	34 mm
1CT/16		mm			mm			mm	

Allmän information	
Driftposition	UNIVERSAL
Ljusteknik	
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	6000 K
Färgkod	-
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej

Allmän information

Broadway Arkitektonisk MSD

Order Code	Full Product Name	Socket
928172005114	MSD 1200.1CT/3	G22

Order Code	Full Product Name	Socket
928098805114	MSD 575 1CT/16	GX9.5

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Färgåtergivningsindex	Ljusflöde
928172005114	MSD 1200.1CT/3	73	92 000 lm

Order Code	Full Product Name	Färgåtergivningsindex	Ljusflöde
928098805114	MSD 575 1CT/16	72	43 000 lm

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Lampström (nom)	Effektförbrukning
928172005114	MSD 1200.1CT/3	13,8 A	1 200 W

Order Code	Full Product Name	Lampström (nom)	Effektförbrukning
928098805114	MSD 575 1CT/16	7,6 A	575 W

