



MSD Platinum åbner op for nye niveauer af kreativ frihed inden for underholdningsbelysning og giver et kraftfuldt og intenst lys.

MSD Platinum (Touring/Stage)

Deres kompakte, lette design giver frihed til at skabe mindre, lettere armaturer – til brug i enhver placering på scenen. Den korte bue, høje farvetemperatur og innovative reflektor, giver en høj stråleintensitet og en fremragende farvegengivelse. De tilbyder også en lang og pålidelig levetid, høj effektivitet og hurtig udskiftning. Det hele munder ud i en intenst spændende kreativ oplevelse.

Fordele

- En lang og pålidelig levetid (2,000 timer)
- Høj lysstråleintensitet
- Frihed til at skabe mindre og lettere inventar
- Perfekt tilpasning og placering af lyskildeudskiftninger på få sekunder. Fornyet optisk system med maksimal lyseffekt
- Høj lysstyrke

MSD Platinum (Touring/Stage)

Funktioner

- Philips MSD funktioner
- Meget kort lysbue
- Mindre, kompakt design
- Reflektorlyskilde
- Høj korreleret farvetemperatur

Anvendelsesområder

- Arrangementer
- Show/teater
- Arrangementer

Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Versions




XPPR_XDMSD 0003



XPPR_XDMSD_0011-Product photo


Målskitse



Product	D (max)	T (max)	O	C (max)
MSD Platinum 5 R 1CT/8	51,4 mm	6,8 mm	1,0 mm	57,1 mm

MSD Platinum (Touring/Stage)

Målskitse



Product	D (max)	T (max)	O	C (max)
MSD Platinum 17 RA 1CT/8	51,4 mm	10,0 mm	1,0 mm	63 mm

Generelle oplysninger	
Fod	-
Driftsposition	UNIVERSAL
Lysteknisk	
Farvekode	2
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja

Lysteknisk

Order Code	Full		Korreleret		Lysstrøm
	Product	farvetemperatur (nom.)	Farvegengivelsesindeks (CRI)	(min.)	
928190805314	MSD Platinum 5 R 1CT/8	8000 K	-	7.100 lm	7.950 lm
Order Code	Full		Korreleret		Lysstrøm
	Product	farvetemperatur (nom.)	Farvegengivelsesindeks (CRI)	(min.)	
928197305314	MSD Platinum 17 RA 1CT/8	7000 K	85	-	15.250 lm

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
928190805314	MSD Platinum 5 R 1CT/8	189 W
Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
928197305314	MSD Platinum 17 RA 1CT/8	350,0 W

