



MSD Platinum: el poder de iluminar tu creatividad

MSD Platinum (giras/escenario)

Las lámparas MSD Platinum dan lugar a nuevos niveles de libertad creativa en la iluminación de entretenimiento, con una luz poderosa, compacta y brillo intenso. El diseño compacto y ligero ofrece la posibilidad de crear luminarias más pequeñas y livianas para uso en cualquier lugar del escenario. El arco corto, la alta temperatura de color y el reflector novedoso producen un haz brillante y de gran intensidad que permite obtener una reproducción de color extraordinaria. Además, ofrecen una vida útil larga y fiable, gran eficacia y reemplazo rápido. Todo junto da como resultado una experiencia creativa sumamente emocionante.

Beneficios

- Gran intensidad de haz
- Libertad para crear luminarias más pequeñas y livianas
- Alto nivel de percepción de brillo
- Rendimiento duradero y fiable

Características

- Arco muy corto
- Sistema compacto
- Gran temperatura de color correlacionada
- Tecnología Philips Platinum

Aplicaciones

- Eventos
- Shows/Teatro
- Giras/Escenario

MSD Platinum (giras/escenario)

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventila la habitación durante 30 minutos y retirará las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llevala a las instalaciones para reciclado de desechos de tu zona. No uses aspiradora.

Versions




XPPR XDMSD 0003




XPPR_XDMSD_0011-Product photo

Plano de dimensiones



Product	D (max)	T (max)	O	C (max)
MSD Platinum 14 R 1CT/8	51.5 mm	6.8 mm	0.95 mm	57.1 mm
MSD Platinum 5 R 1CT/8	51.4 mm	6.8 mm	1.0 mm	57.1 mm



Product	D (max)	T (max)	O	C (max)
MSD Platinum 17 RA 1CT/8	51.4 mm	10.0 mm	1.0 mm	63 mm

MSD Platinum (giras/escenario)

Información general	
Tapa-base	-
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL
Información técnica sobre la luz	
Código de color	2
Controles y atenuación	
Regulable	Sí

Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color correlacionada (nominal)	Índice de producción de color (IRC)	Flujo luminoso (mín.)	Flujo luminoso
928190805314	MSD Platinum 5 R 1CT/8	8000 K	-	7,100 lm	7,950 lm
928196105314	MSD Platinum 14 R 1CT/8	7800 K	-	-	12,350 lm

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color correlacionada (nominal)	Índice de producción de color (IRC)	Flujo luminoso (mín.)	Flujo luminoso
928197305314	MSD Platinum 17 RA 1CT/8	7000 K	85	-	15,250 lm

Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
928190805314	MSD Platinum 5 R 1CT/8	189 W
928196105314	MSD Platinum 14 R 1CT/8	280 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
928197305314	MSD Platinum 17 RA 1CT/8	350.0 W

