



MSD Platinum – Evnen til å lyse opp kreativiteten din

MSD Platinum (Touring/Stage)

MSD Platinum lyskildene åpner opp for nye nivåer av kreativ frihet innen underholdningsbelysning, med sitt kraftfulle, kompakte og intense lys. Deres kompakte og lette design, gir frihet til å skape mindre og lettere installasjoner – som kan brukes overalt på scenen. Deres korte lysbue, høye fargetemperatur og innovative reflektor skaper en glitrende stråleintensitet for fremragende fargegjengivelse. De har også en lang pålitelig levetid, høy effektivitet og rask ersatningstid. Alt i alt er dette en intens, spennende og kreativ opplevelse.

Fordeler

- En lang og pålitelig levetid (2000 timer)
- Høy stråleintensitet
- Frihet til å skape mindre og lettere installasjoner
- Perfekt justering og plassering av lyskildeerstatninger på sekunder. Fornyet optisk system med maksimal lyseffekt
- Den opplevde lysytelsen er god

Funksjoner

- Philips MSD egenskaper
- Veldig kort lysbue
- Mindre, kompakt design
- Reflektor lyskilde
- Høy fargetemperatur

Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

MSD Platinum (Touring/Stage)

Versions




XPPR XDMSD 0003




XPPR_XDMSD_0011-Product photo

Målskisse



Product	D (max)	T (max)	O	C (max)
MSD Platinum 5 R 1CT/8	51,4 mm	6,8 mm	1,0 mm	57,1 mm



Product	D (max)	T (max)	O	C (max)
MSD Platinum 17 RA 1CT/8	51,4 mm	10,0 mm	1,0 mm	63 mm

Generell informasjon	
Sokkelbase	-
Driftsposisjon	UNIVERSAL
Teknisk belysning	
Fargekode	2
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja

Teknisk belysning

MSD Platinum (Touring/Stage)

Order Code	Full Product Name	Korrelert fargetemperatur (nom.)	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	Lysytelse (min.)	Lysytelse
928190805314	MSD Platinum 5 R 1CT/8	8000 K	-	7 100 lm	7 950 lm
928197305314	MSD Platinum	7000 K	85	-	15 250 lm

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
928190805314	MSD Platinum 5 R 1CT/8	189 W

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
928197305314	MSD Platinum 17 RA 1CT/8	350,0 W

