



Produkt

MSR Hot Restrike

Højeffektive metalhalogenlamper med varm start (HR)

Fordele

- Høj lyseffekt
- Kompakt lysbue (5 - 20 mm)
- Fremragende farvegengivelse
- Kan dæmpes med en stabil farvetemperatur

Funktioner

- Opstartstid 2 minutter
- Matteret top på yderkolben for at undgå en alt for skarp midterstråle i åbne belysningsarmaturer
- Universel brændestilling

Anvendelsesområder

- Indendørs og udendørs filmoptagelse
- Teatre og diskoteker
- Professionel fotografering
- Solsimulering

Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

MSR Hot Restrike

Versions




XPPR_XDMSR_0005-Product photo




XPPR_XDMSR_0013-Product photo

Målskitse



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR 575	30 mm	7,0	69 mm	71 mm	70	145 mm	43 mm	42	41 mm
HR 1CT/4		mm			mm			mm	



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR 400	23 mm	6,0	59 mm	61 mm	60	110 mm	24 mm	23,5	23 mm
HR 1CT/4		mm			mm			mm	

Generelle oplysninger	
Driftsposition	UNIVERSAL
Lysteknisk	
Farvekode	-
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja

Generelle oplysninger

MSR Hot Restrike

Order Code	Full Product Name	Fod
928097705115	MSR 575 HR 1CT/4	G22

Order Code	Full Product Name	Fod
928050205115	MSR 400 HR 1CT/4	GZZ9.5

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Korreleret		Lysstrøm	
	Name	farvetemperatur (nom.)	Farvegengivelsesindeks (CRI)	(min.)	Lysstrøm
928097705115	MSR 575 HR 1CT/4	6000 K	90	43.200 lm	48.000 lm

Order Code	Full Product Name	Korreleret		Lysstrøm	
	Name	farvetemperatur (nom.)	Farvegengivelsesindeks (CRI)	(min.)	Lysstrøm
928050205115	MSR 400 HR 1CT/4	5830 K	92	28.080 lm	31.200 lm

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Lyskildens strømstyrke (nom.)	Strømforbrug
928097705115	MSR 575 HR 1CT/4	6,75 A	575 W

Order Code	Full Product Name	Lyskildens strømstyrke (nom.)	Strømforbrug
928050205115	MSR 400 HR 1CT/4	7 A	400 W

