



Philips Espectáculo MSR

Espectáculo MSR (Arco Curto)

A pequena oscilação da lâmpada e o design compacto permitem uma luminária compacta que proporciona uma elevada intensidade de feixe, ao passo que as excelentes características de composição de cores ajudam a assegurar uma optimização das cores em palco. A inovadora tecnologia P3, desenvolvida pela Philips, permite que as lâmpadas MSR Short Arc sejam utilizadas a temperaturas mais elevadas em qualquer posição de acendimento. The result? Vida útil mais longa, menos falhas precoces e um desempenho elevado consistente ao longo da vida útil da lâmpada

Benefícios

- Enables use at higher temperatures in any burning position. Longer lifetime, fewer early failures, consistent performance over time
- High beam intensity
- Luminárias com design compacto
- Excelentes características de cores, cores optimizadas em palco

Características

- Philips Pinch Protection
- Oscilação pequena
- Design compacto da lâmpada
- MSR filling

Aplicação

- Entertainment

Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Espectáculo MSR (Arco Curto)

Versions





XPPR_XDMSR_GY95-Product photo



XPPR XDMSR 0017

Desenho dimensional



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MSR 1200 SA 1CT/4	34 mm	7,0 mm	58 mm	60 mm	59 mm	135 mm
MSR 2000 SA 1CT/8	34 mm	7,0 mm	58 mm	60 mm	59 mm	135 mm

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MSR 700 SA 1CT/4	25 mm	4,0 mm	38 mm	40 mm	39 mm	83 mm

Informações gerais	
Posição de funcionamento	UNIVERSAL
Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	-

Informações gerais

Order Code	Full Product Name	Casquilho
22802800	MSR 700 SA 1CT/4	GY9.5
22125800	MSR 1200 SA 1CT/4	GY22

Order Code	Full Product Name	Casquilho
91573000	MSR 2000 SA 1CT/8	GY22

Espectáculo MSR (Arco Curto)

Caraterísticas técnicas da luz

Full Product		Temperatura de cor	Índice de	
Order Code	Name	correlacionada	Restituição	Fluxo
		(Nom.)	Cromática (IRC)	Luminoso
22802800	MSR 700 SA 1CT/4	5600 K	80	55.000 lm
22125800	MSR 1200 SA 1CT/4	6100 K	65	93.000 lm

Full Product		Temperatura de cor	Índice de	
Order Code	Name	correlacionada	Restituição	Fluxo
		(Nom.)	Cromática (IRC)	Luminoso
91573000	MSR 2000 SA 1CT/8	6000 K	85	174.000 lm

Funcionamento e caraterísticas elétricas

Order Code	Full Product Name	Corrente de lâmpada (Nom.)	Consumo de Energia
22802800	MSR 700 SA 1CT/4	11 A	700 W
22125800	MSR 1200 SA 1CT/4	14 A	1.200 W

Order Code	Full Product Name	Corrente de lâmpada (Nom.)	Consumo de Energia
91573000	MSR 2000 SA 1CT/8	21,5 A	2.000 W

Controlos e regulação

Order Code	Full Product Name	Regulável
22802800	MSR 700 SA 1CT/4	Não
22125800	MSR 1200 SA 1CT/4	Não

Order Code	Full Product Name	Regulável
91573000	MSR 2000 SA 1CT/8	Sim

