



Tuotekuvaus

Halogen Low Voltage

Halogen Low Voltage - Pitkäikäinen, alhaiset kustannukset Useimpien pienjännitteisten halogeenilamppujen pitkää ikää on pidennetty Philipsin kehittämällä ainutlaatuisella P3-tekniikalla. Tämän ansiosta lamppua voidaan käyttää korkeammissa lämpötiloissa, pidentäen lampun elinikää ja vähentäen ennen aikaisia vikaantumisia sekä ylläpitokustannuksia. P3 varmistaa myös tasaisen, korkealaatuisen valovirran ja lamppua voidaan käyttää missä tahansa polttoasennossa. Tämän ansiosta voidaan suunnitella entistä pienempiä valaisimia. Lisäksi pienikokoinen hehkulanka tuottaa puhtaan valkoista valoa ja korkea keilan tehokkuus luo luonnollisia värejä lavalla, ilman kuumia kohtia.

Hyödyt

- Soveltuu edullisiin valaistusratkaisuihin

Ominaisuudet


- Värilämpötila: 3100 K
- Erittäin kompakti hehkulanka saa aikaan suuren hyötysuhteen
- Optimoitu valontuoton ja eliniän suhde
- Tasainen valokuvio koko säteen alueella
- Universal burning position

Käyttökohteet

- Diskot
- Liikuteltaviin valaisimiin

Halogen Low Voltage

Mittapiirros



Product	D (max)	C (max)
13163 ELC/5H 250W GX5.3 24V 1CT/24	50 mm	44,5 mm
13164 200W GX5.3 24V 1CT/24	50,7 mm	44,5 mm
ELC/10H 250W GX5.3 24V 1CT/24	50 mm	44,5 mm

Yleistä tietoa	
Kanta	GX5.3
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värintoistoindeksi (CRI)	100
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Mekaaniset tiedot ja runko	
Valonlähteen materiaali	UV-säteilyn läpäisevä kvartsi

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Käyttöasento
923921120594	13164 200W GX5.3 24V 1CT/24	S90
924862720540	13163 ELC/5H 250W GX5.3 24V 1CT/24	S90

Order Code	Full Product Name	Käyttöasento
924913220540	ELC/10H 250W GX5.3 24V 1CT/24	UNIVERSAL

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
923921120594	13164 200W GX5.3 24V 1CT/24	200 W
924862720540	13163 ELC/5H 250W GX5.3 24V 1CT/24	250 W

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
924913220540	ELC/10H 250W GX5.3 24V 1CT/24	250 W

Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code	Full Product Name	Hehkulampun muoto
923921120594	13164 200W GX5.3 24V 1CT/24	-
924862720540	13163 ELC/5H 250W GX5.3 24V 1CT/24	R50

Order Code	Full Product Name	Hehkulampun muoto
924913220540	ELC/10H 250W GX5.3 24V 1CT/24	R50

Halogen Low Voltage

