# Lámparas no reflectoras halógenas: luz de gran calidad y fácil de usar

## Halógena no reflectora

Las lámparas no reflectoras halógenas ofrecen una luz de gran calidad y son fáciles de instalar, reemplazar y utilizar. Todas las lámparas no reflectoras halógenas cuentan con un foco de cuarzo sin distorsiones y un posicionamiento preciso del filamento montado. Esto asegura un rendimiento óptimo del haz y una gran producción de luz consistente. Hay una gran variedad de potencias disponibles para muchas aplicaciones diferentes, incluidos los sistemas de proyección. Además, obtendrás las ventajas comprobadas de la tecnología halógena, como un espectro completo y un índice de reproducción de color (IRC) de 100, que es igual que la luz natural y el mejor que se puede lograr. Las lámparas halógenas también generan una luz blanca cálida y confortable y conservan la producción de flujo luminoso prácticamente sin reducción durante la vida útil.

**Beneficios**

- Rendimiento óptimo del haz
- Índice de reproducción de color 100 % (IRC)
- Producción de luz constante durante toda la vida útil

**Características**

- Foco de cuarzo sin distorsiones y posición del filamento con definición precisa
- Reemplazo de lámparas sin ajuste
- Versión XHP con gas xenón para la máxima producción de luz
- Filamento plano disponible

# Halógena no reflectora

## Aplicaciones

- Iluminación de estudios, cines, teatros y discotecas
- Proyectores de películas de 8/16 mm, retroproyectores, de diapositivas y perfiles.
- Microscopios
- Equipos ópticos
- Visores de diapositivas y películas
- Lámparas de quirófano
- Lectores de micropelículas
- Lámparas dentales
- Espectografía

## Versions

XPPR_XHMPSEFF_0001-Product photo

## Plano de dimensiones




| Product | D (max) | L (min) | L (max) | L | P (max) | P | P (min) | C (max) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14531 360W G5.3 82V 1CT | 11.5 mm | 30.8 mm | 32 mm | 31.8 mm | 1.65 mm | 1.50 mm | 1.47 mm | 57 mm |

© 2025 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no hace ninguna representación ni garantía respecto de la precisión o integridad de la información incluida en el presente y no será responsable de ninguna acción que se tome sobre la base de esta. La información presente en este documento no está pensada como una oferta comercial y no forma parte de ningún presupuesto o contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o sus respectivos propietarios.