



Blue TL/TL-D – багатофункціональні лампи синьої частини світлового спектра

Blue (/52) TL/TL-D

Лампи Philips TL/TL-D колір 52 випромінюють практично весь свій світловий потік у діапазоні 400–500 нм із піком 450 нм без короткохвильового діапазону УФ-В. Тому вони ідеально підходять для систем, що використовуються в сільському господарстві та фототерапії жовтяниці в новонароджених.

Переваги

- Оптимальний спектр для різних застосувань

Характеристики

- Пік випромінювання 450 нм

Застосування

- Фототерапія
- Сільське господарство

Попередження та безпека

- Украй малоймовірно, що розбита лампа може становити будь-який ризик вашому здоров'ю. Якщо лампа розбилася, провітріть приміщення протягом 30 хвилин і зберіть усі уламки (бажано в рукавичках). Покладіть їх у герметичний целофановий пакет і передайте в місцевий пункт утилізації відходів. Не використовуйте пилосос.
- Фотобіологічна безпека – IEC 62471 – група ризику 2. УВАГА! Ці вироби можуть випромінювати потенційно небезпечне світлове випромінювання.

Blue (/52) TL/TL-D


Версії



XPPR XUATL G13


XPPR XUATLD 0002

Розміри



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 20W/52 SLV/25	40,5 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 18W/52	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm



Загальна інформація	
Розташування виводів	G13
Світлотехнічні	
Код кольору	52
Експлуатаційні й електричні	
Струм у лампі (ном.)	0,36 A

Світлотехнічні

Blue (/52) TL/TL-D

Order Code	Full Product Name	Світловий потік
928003505203	TL 20W/52 SLV/25	318 lm

Order Code	Full Product Name	Світловий потік
928048005211	TL-D 18W/52	395 lm

Експлуатаційні й електричні

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
928003505203	TL 20W/52 SLV/25	19,3 W

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
928048005211	TL-D 18W/52	18 W

Елементи керування й затемнення

Order Code	Full Product Name	З регульованою яскравістю
928003505203	TL 20W/52 SLV/25	Hi

Order Code	Full Product Name	З регульованою яскравістю
928048005211	TL-D 18W/52	Так

Механічні деталі й корпус

Order Code	Full Product Name	Форма лампи
928003505203	TL 20W/52 SLV/25	T38

Order Code	Full Product Name	Форма лампи
928048005211	TL-D 18W/52	T26

Затвердження й застосування

Order Code	Full Product Name	Вміст ртуті (ном.)
928003505203	TL 20W/52 SLV/25	8,0 mg

Order Code	Full Product Name	Вміст ртуті (ном.)
928048005211	TL-D 18W/52	13,0 mg

