



# Actinic BL PLS/PLL – compact formaat voor meer ontwerpvrijheid

## Actinic BL PL-S/PL-L

Met hun geoptimaliseerde prestaties voor het aantrekken van de meeste insecten bieden de Philips Actinic BL PLS/PLL-lampen een compactere oplossing voor elektronische insectenverdelgingssystemen. En met hun grote reeks vermogens zijn ze ook geschikt voor fotopolymerisatie- en reprografische processen. Daarnaast levert Philips een ruime keuze aan BL TL-, BL TL-D-, BL T5- en compacte enkelkneepsuitvoeringen, evenals een cirkelvormige en een T5-uitvoering. Productontwerpers hebben dus een hoge mate van flexibiliteit bij het kiezen van de oplossing die het best past bij hun behoeften, inclusief die van een compact ontwerp. Voor extra veiligheid is er een speciale splintervrije Secura-uitvoering die verzekert dat al het glas en onderdelen van de lamp bij een onverhoopte breuk bij elkaar worden gehouden door een speciale buitenmantel. Aangezien ze 100% loodvrij zijn en slechts weinig kwik bevatten, zijn deze lampen bovendien ook uit milieuoogpunt een goede keuze.

### Voordelen

- Sluit perfect aan bij de ooggevoeligheid van huisvliegen en trekt daardoor meer insecten aan
- Veilig in gebruik
- Uit milieuoogpunt de beste keuze

### Kenmerken

- Produceert langgolvlige UV-A-straling in het 350-400 nm-bereik
- Verhouding UV-B/UV-A minder dan 0,1 % (UV-B 280-315 nm)
- 100% loodvrij
- Geringe kwikinhoud

# Actinic BL PL-S/PL-L

## Toepassing

- Insectenvallen
- Elektronische vliegenvallen

## Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

## Versions




XPPR\_XURPLL\_0001-Product photo




XPPR XUAPLS 0001

## Maatschets



| Product                              | D1 (max) | D (max) | A (max)  | B (max)  | C (max) |
|--------------------------------------|----------|---------|----------|----------|---------|
| Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/6X10BOX | 13 mm    | 28 mm   | 128,8 mm | 144,5 mm | 167 mm  |



| Product               | D1 (max) | D (max) | A (max)  | B (max) | C (max)  |
|-----------------------|----------|---------|----------|---------|----------|
| PL-L 18W/10/4P 1CT/25 | 18 mm    | 39 mm   | 194,2 mm | 220 mm  | 226,6 mm |

# Actinic BL PL-S/PL-L

## Gegevens lichttechniek

Kleuraanduiding

Ultraviolet A

## Algemene informatie

| Order Code    | Full Product Name     | Lampvoet |
|---------------|-----------------------|----------|
| 8711500260185 | PL-L 18W/10/4P 1CT/25 | 2G11     |

| Order Code    | Full Product Name                    | Lampvoet |
|---------------|--------------------------------------|----------|
| 8711500951946 | Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/6X10BOX | G23      |

## Gegevens lichttechniek

| Order Code    | Full Product Name     | Kleurcode |
|---------------|-----------------------|-----------|
| 8711500260185 | PL-L 18W/10/4P 1CT/25 | 10        |

| Order Code    | Full Product Name                    | Kleurcode |
|---------------|--------------------------------------|-----------|
| 8711500951946 | Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/6X10BOX | 210       |

## Bedrijfs- en elektrische gegevens

| Order Code    | Full Product Name                        | Lampstroom (nom.) | Energieverbruik |
|---------------|------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| 8711500260185 | PL-L 18W/10/4P 1CT/25                    | 0,375 A           | 18 W            |
| 8711500951946 | Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/<br>6X10BOX | 0,17 A            | 8,6 W           |

## Eigenschappen behuizing en afmetingen

| Order Code    | Full Product Name     | Lampvorm |
|---------------|-----------------------|----------|
| 8711500260185 | PL-L 18W/10/4P 1CT/25 | 2xT16    |

| Order Code    | Full Product Name                    | Lampvorm |
|---------------|--------------------------------------|----------|
| 8711500951946 | Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/6X10BOX | 2XT12    |

