



# Philips Eletrocutores para insetos

## Eletrocutores para insetos BL PL-S/PL-L

Com um espectro otimizado que corresponde à sensibilidade ocular da mosca doméstica, as lâmpadas Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S e PL-L são perfeitas para atrair insectos. Não produzem praticamente emissões UV-B e, como tal, são perfeitamente seguras. Além do mais, com o mais baixo conteúdo de mercúrio na indústria e 100% isentas de chumbo, estas lâmpadas representam uma excelente escolha a nível ambiental. Por outro lado, a disponibilidade de uma vasta gama de formas (rectas (T5, T8, T12), circulares (TL-E) e compactas (PL-S/PL-L)) e potências permite todos os tipos de designs para os electrocutores de insectos.

### Benefícios

- Corresponde perfeitamente à sensibilidade das moscas domésticas e desta forma atrai mais insectos
- Segurança na utilização
- Boa escolha do ponto de vista ambiental
- Liberdade de design

### Características

- Emite radiação UV-A de ondas longas no intervalo de 350-400 nm
- Taxa UV-B/UV-A inferior a 0,1% (UV-B 280-315 nm)
- 100% isentas de chumbo
- Baixo teor de mercúrio
- Formato compacto da lâmpada

### Aplicação


- Armadilhas para insectos, electrocutores electrónicos de insectos

### Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Eletrocutores para insetos BL PL-S/PL-L

Desenho dimensional



| Product                              | D1 (max) | D (max) | A (max)  | B (max)  | C (max)  |
|--------------------------------------|----------|---------|----------|----------|----------|
| Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/6X10BOX | 13 mm    | 28 mm   | 128,8 mm | 144,5 mm | 167 mm   |
| PL-S 11W/10/2P 1CT/6X10BOX           | 13 mm    | 28 mm   | 198 mm   | 213,3 mm | 236,3 mm |

| Product               | D1 (max) | D (max) | A (max)  | B (max)  | C (max)  |
|-----------------------|----------|---------|----------|----------|----------|
| Insect PL-L 36W /10   | 18 mm    | 39 mm   | 20,0 mm  | 384,2 mm | 410 mm   |
| PL-L 18W/10/4P 1CT/25 | 18 mm    | 39 mm   | 194,2 mm | 220 mm   | 226,6 mm |
| PL-L 24W/10/4P 1CT/25 | 18 mm    | 39 mm   | 289,2 mm | 315 mm   | 321,6 mm |

Informações gerais

| Order Code | Full Product Name     | Casquilho |
|------------|-----------------------|-----------|
| 26018540   | PL-L 18W/10/4P 1CT/25 | 2G11      |
| 95206640   | PL-L 24W/10/4P 1CT/25 | 2G11      |
| 26481740   | PL-L 36W/10/4P 1CT/25 | 2G11      |

| Order Code | Full Product Name                    | Casquilho |
|------------|--------------------------------------|-----------|
| 95194680   | Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/6X10BOX | G23       |
| 95201180   | PL-S 11W/10/2P 1CT/6X10BOX           | G23       |

Caraterísticas técnicas da luz

| Order Code | Full Product Name     | Designação da cor | Código da cor |
|------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| 26018540   | PL-L 18W/10/4P 1CT/25 | Ultravioleta A    | 10            |
| 95206640   | PL-L 24W/10/4P 1CT/25 | Ultravioleta A    | 210           |
| 26481740   | PL-L 36W/10/4P 1CT/25 | -                 | 210           |

| Order Code | Full Product Name                    | Designação da cor | Código da cor |
|------------|--------------------------------------|-------------------|---------------|
| 95194680   | Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/6X10BOX | Ultravioleta A    | 210           |
| 95201180   | PL-S 11W/10/2P 1CT/6X10BOX           | Ultravioleta A    | 210           |

Funcionamento e caraterísticas elétricas

| Order Code | Full Product Name     | Corrente de lâmpada (Nom.) | Consumo de Energia |
|------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|
| 26018540   | PL-L 18W/10/4P 1CT/25 | 0,375 A                    | 18 W               |
| 95206640   | PL-L 24W/10/4P 1CT/25 | 0,345 A                    | 24 W               |
| 26481740   | PL-L 36W/10/4P 1CT/25 | 0,435 A                    | 36 W               |

| Order Code | Full Product Name                    | Corrente de lâmpada (Nom.) | Consumo de Energia |
|------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------|
| 95194680   | Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/6X10BOX | 0,17 A                     | 8,6 W              |
| 95201180   | PL-S 11W/10/2P 1CT/6X10BOX           | 0,16 A                     | 11,6 W             |

Características mecânicas e compartimento

# Eletrocutores para insetos BL PL-S/PL-L

| Order Code | Full Product Name     | Formato da lâmpada |
|------------|-----------------------|--------------------|
| 26018540   | PL-L 18W/10/4P 1CT/25 | 2xT16              |
| 95206640   | PL-L 24W/10/4P 1CT/25 | 2xT16              |
| 26481740   | PL-L 36W/10/4P 1CT/25 | 2xT16              |

| Order Code | Full Product Name                    | Formato da lâmpada |
|------------|--------------------------------------|--------------------|
| 95194680   | Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/6X10BOX | 2XT12              |
| 95201180   | PL-S 11W/10/2P 1CT/6X10BOX           | 2XT12              |

## Aprovação e aplicação

| Order Code | Full Product Name     | Conteúdo de mercúrio (Hg) (Máx.) | Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.) |
|------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 26018540   | PL-L 18W/10/4P 1CT/25 | -                                | -                                |
| 95206640   | PL-L 24W/10/4P 1CT/25 | 4,4 mg                           | 4,2 mg                           |
| 26481740   | PL-L 36W/10/4P 1CT/25 | 2,1 mg                           | 2,0 mg                           |

| Order Code | Full Product Name                    | Conteúdo de mercúrio (Hg) (Máx.) | Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.) |
|------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 95194680   | Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/6X10BOX | -                                | -                                |
| 95201180   | PL-S 11W/10/2P 1CT/6X10BOX           | -                                | -                                |

