



Produkt

Actinic BL PL-S/PL-L

Actinic BL Secura för extra säkerhet, HACCP-godkänt. Det yttre höljet håller allt glassplitter och alla komponenter på plats i händelse av att röret går sönder. Liksom övriga Actinic är Secura optimerat för att attrahera de flesta insekter. Lågt kvicksilverinnehåll och 100 % blyfritt innehåll gör det till ett bra miljöval.

Fördelar

- Perfekt anpassat känsligheten hos husflugans ögon och drar på så sätt till sig fler insekter
- Säker att använda
- Bästa miljöval
- Håller glas och komponenter på plats om röret går sönder

Funktioner

- Långvågig UV-A 350–400nm
- UV-A/UV-B förhållandet är mindre än 0,1%
- 100% blyfritt
- Lågt kvicksilverinnehåll
- Splittersäkert hölje

Användning

- Insektsfällor
- Elektriska flugfällor (EFK)

Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.



Actinic BL PL-S/PL-L

Versions



XPPR_XURPLL_0001-Product photo

Måttskiss



Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/ 6X10BOX	13 mm	28 mm	128,8 mm	144,5 mm	167 mm
PL-S 11W/10/2P 1CT/6X10BOX	13 mm	28 mm	198 mm	213,3 mm	236,3 mm

Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)	
Insect PL-L 36W /10	18 mm	39 mm	20,0 mm	384,2 mm	410 mm	416,6 mm
PL-L 18W/10/4P 1CT/25	18 mm	39 mm	194,2 mm	220 mm	226,6 mm	

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Socket
927903001007	PL-L 18W/10/4P 1CT/25	2G11
927903421007	Insect PL-L 36W /10	2G11

Order Code	Full Product Name	Socket
927901721008	Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/6X10BOX	G23
927902321007	PL-S 11W/10/2P 1CT/6X10BOX	G23

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Färgbeteckning	Färgkod
927903001007	PL-L 18W/10/4P 1CT/25	Ultraviolett A	10

Order Code	Full Product Name	Färgbeteckning	Färgkod
927903421007	Insect PL-L 36W /10	-	210

Actinic BL PL-S/PL-L

Order Code	Full Product Name	Färgbeteckning	Färgkod
927901721008	Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/6X10BOX	Ultraviolett A	210

Order Code	Full Product Name	Färgbeteckning	Färgkod
927902321007	PL-S 11W/10/2P 1CT/6X10BOX	Ultraviolett A	210

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Lampström (nom)	Effektförbrukning
927903001007	PL-L 18W/10/4P 1CT/25	0,375 A	18 W
927903421007	Insect PL-L 36W /10	0,435 A	36 W
927901721008	Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/ 6X10BOX	0,17 A	8,6 W

Order Code	Full Product Name	Lampström (nom)	Effektförbrukning
927902321007	PL-S 11W/10/2P 1CT/6X10BOX	0,16 A	11,6 W

Mekanik och armaturhus

Order Code	Full Product Name	Lampform
927903001007	PL-L 18W/10/4P 1CT/25	2 x T16
927903421007	Insect PL-L 36W /10	2 x T16

Order Code	Full Product Name	Lampform
927901721008	Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/6X10BOX	2XT12
927902321007	PL-S 11W/10/2P 1CT/6X10BOX	2XT12

Användning och godkännande

Order Code	Full Product Name	Kviksilverinnehåll (Hg) (max)	Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)
927903001007	PL-L 18W/10/4P 1CT/25	-	-
927903421007	Insect PL-L 36W /10	2,1 mg	2,0 mg
927901721008	Actinic BL PL-S 9W/ 10/2P 1CT/6X10BOX	-	-

Order Code	Full Product Name	Kviksilverinnehåll (Hg) (max)	Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)
927902321007	PL-S 11W/10/2P 1CT/ 6X10BOX	-	-

