



Actinic BL PL-L Secura – μικρού μεγέθους και εγκεκριμένο με HACCP

Actinic BL PL-L Secura

Με βελτιστοποιημένο φάσμα που ταιριάζει με την ευαισθησία των ματιών της κοινής μύγας, οι λαμπτήρες Actinic BL PL-L Secura είναι ιδανικοί για την προσέλκυση εντόμων. Χάρη στις μικρές διαστάσεις ενός προϊόντος PL-L και ευρεία γκάμα ηλεκτρικής ισχύος, είναι εφικτά νέα εντυπωσιακά σχέδια. Επιπλέον, αυτοί οι λαμπτήρες εκπέμπουν πρακτικά μηδενική ακτινοβολία UV-B, το οποίο τους καθιστά απολύτως ασφαλείς. Επιπλέον, διαθέτουν ειδικό μανίκι "Secura" που κρατά όλα τα γυαλιά και τα εξαρτήματα μαζί σε περίπτωση τυχαίας θραύσης. Αυτό εξαλείφει τον κίνδυνο πτώσης θραυσμάτων γυαλιού στους χώρους προετοιμασίας φαγητού, για παράδειγμα. Και γι' αυτό πληροί τις αυστηρές απαιτήσεις HACCP. Επιπλέον, με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε υδράργυρο στην βιομηχανία και 100% χωρίς μόλυβδο, αυτοί οι λαμπτήρες αποτελούν μια πολύ καλή περιβαλλοντική επιλογή.

Οφέλη

- Σχεδιαστική ελευθερία
- Ασφαλές προς χρήση
- Ικανοποιητική οικολογική επιλογή
- Δυνατότητα και άλλων σχεδίων
- Δεν υπάρχει κίνδυνος από σωματίδια γυαλιού

Χαρακτηριστικά

- Εκπέμπει υπεριώδη ακτινοβολία UV-A στην περιοχή 350–400 nm
- Αναλογία UV-B/UV-A μικρότερη από 0,1% (UV-B 280–315 nm)
- 100% χωρίς μόλυβδο
- Χαμηλή περιεκτικότητα σε υδράργυρο
- Λαμπτήρας μικρού μεγέθους
- Αντιθραυστικό χιτώνιο

Εφαρμογή

- Εντομοπαγίδες, ηλεκτρονικές μυγοπαγίδες (EFK)

Προειδοποίηση & ασφάλεια


- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

Versions



XPPR XURPLL 0002

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D1 (max)	D (max)	C1	A (max)	B (max)	C (max)
PL-L 36W/10/4P	27 mm	40 mm	20,0 mm	404,2 mm	430,0 mm	436,6 mm
SECURA 1CT/25						

