



Philips Eletrocutores para insetos BL TL-D

Eletrocutores para insetos BL TL-D

A família Philips MASTER Actinic BL TL-D(-K) é a escolha ideal para armadilhas de insectos. Estas lâmpadas possuem o espectro perfeito para atrair insectos. Também não produzem praticamente emissões UV-B e, como tal, são perfeitamente seguras. Além disso, possuem o revestimento especial "MASTER" para aumentar a eficiência, a emissão inicial de UV-A e a manutenção da lâmpada. Além do mais, com o mais baixo conteúdo de mercúrio na indústria e 100% isentas de chumbo, combinado com a sua eficiência elevada, estas lâmpadas representam a melhor escolha a nível ambiental. Opcionalmente, para segurança extra pode aplicar uma manga especial "Secura" que mantém todos os vidros e os componentes da lâmpada unidos em caso de quebra accidental. This eliminates the risk of glass splinters showering down on food preparation areas, for example. And that is why it meets the strict HACCP requirements.

Benefícios

- Perfectly matches the eye sensitivity of houseflies and in this way attracts more insects
- Safe for use
- Good environmental choice
- Emissão elevada de UV-A durante toda a estação

Características

- Emits long-wave UV-A radiation in the 350-400nm range
- UV-B/UV-A ratio less than 0.1 % (UV-B 280-315nm)
- 100% lead-free
- Low mercury content
- Revestimento de manutenção especial

Aplicação

- Insect traps, Electronic Fly Killers (EFKs)

Eletrócutores para insetos BL TL-D

Avisos e Segurança


- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Versions



XPPR XUBTLD 0001

Desenho dimensional



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25	28 mm	437,4 mm	444,5 mm	442,1 mm	451,6 mm
MASTER Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

Informações gerais	
Casquilho	G13
Caraterísticas técnicas da luz	
Designação da cor	Actinic
Código da cor	10
Características mecânicas e compartimento	
Formato da lâmpada	T26
Aprovação e aplicação	
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	3,0 mg

Funcionamento e caraterísticas elétricas

Order Code	Full Product Name	Corrente de lâmpada (Nom.)	Consumo de Energia
92696500	MASTER Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25	0,335 A	15,9 W

Eletrocutores para insetos BL TL-D

Order Code	Full Product Name	Corrente de lâmpada (Nom.)	Consumo de Energia
92708500	MASTER Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25	0,36 A	18 W

