PHILIPS

Lighting

Des solutions de gestion d’éclairage peu énergivores, à la fois sophistiquées et simples

Contrôleurs multifonctionnels Dynalite

Les projets nécessitent souvent différents types de charges d'éclairage pour atteindre le résultat souhaité. Chaque type de charge peut nécessiter un style de contrôle différent. La gamme de contrôleurs multifonctionnels Dynalite permet d'adapter les types de sorties via différentes unités de module de sortie. Lorsqu'on utilise les contrôleurs multifonctionnels pour rail DIN, il est possible de choisir un type de commande spécifique pour chaque circuit : relais, variateur début de phase, variateur fin de phase, contrôle de ballast, contrôleur avec fonctionnalité prête à l'emploi, contrôle de ventilateur et contrôle de store/écran. Quelle que soit la combinaison, plusieurs types de charges peuvent être contrôlées à partir d'un seul appareil. Cela simplifie l'installation et empêche tout gaspillage de la capacité des circuits qui ne sont pas requis.

Avantages

- Les contrôleurs prennent en charge une intelligence distribuée : chaque dispositif dispose d’un processeur avec des préréglages, et peut agir comme une unité de contrôle autonome.
- Certains dispositifs sont prêts à l’emploi et peuvent être reconfigurés
- Messages réseau et processus de mise en service simplifiés

Les données sont sujettes à changement

Contrôleurs multifonctionnels Dynalite

Application

- Commerces et hôtellerie, bureaux et industrie
- Espaces publics, stades et centres d'évènements polyvalents
- Espaces résidentiels

Versions

Track Diffusion Filter



DSM4 XX

DDMC802 8 x 2A Multipurpose Modular Controller



DGBM200 2 Channel Signal dimmer driver module

DGLM105 1 x 5 A Leading edge dimmer module



DGLM402 4 x 2 A Leading edge dimmer module

DGRM204 2 x 4 A Relay control module



DGTM402 4 x 2 A Trailing edge dimmer module

Contrôleurs multifonctionnels Dynalite

Versions

DGLM202 2 x 2 A Leading edge dimmer module



DGTM104 1 x 4 A Trailing edge dimmer module



Schéma dimensionnel







Détails sur le produit

DMC4-CE Multipurpose Modular Controller - exploded view

DMC4-CE Multipurpose Modular Controller - front

Contrôleurs multifonctionnels Dynalite

Détails sur le produit

DMC4 Complete BottomOpen Front

DMC4 DSM4 DMR316 DMD316 DMR610 DMP603 BottomClose

DMC4 DSM4 DMR316 DMD316 DMR610 DMP603 BottomOpen

DMC4 DSM4 DMR316 DMD316 DMR610 DMP603



DMC4 DSM4 DMR316 DMD316 DMR610 DMP603 Front

DMC4 DSM4 DMR316 DMD316 DMR610 Front

DMC4 DSM4 DMR316 DMD316



DMC4 DSM4 DMR316

Contrôleurs multifonctionnels Dynalite

Détails sur le produit

DMC4 DSM4 DMR316 Front

DMC4 DSM4 Front

DMC4 Empty BottomOpen

DMC4 UL BS

DMC4 UL Empty

DMC4 UL Empty Front

DMP310_GL_UL Front



DDMC802 front detail

Détails sur le produit



DGBM200 2 Channel Signal dimmer driver module



DGLM105 1 x 5 A Leading edge dimmer module



DGLM402 4 x 2 A Leading edge dimmer module



DGRM204 2 x 4 A Relay control module



DGTM402 4 x 2 A Trailing edge dimmer module

DGLM202 2 x 2 A Leading edge dimmer module



DGTM104 1 x 4 A Trailing edge dimmer module

Contrôleurs multifonctionnels Dynalite

© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Toutes les marques commerciales sont la propriété de Signify Holding ou de leurs propriétaires respectifs.

www.lighting.philips.com
2023, août 2 - Les données sont sujettes à changement