



Dynalite multifunctionele regelaars

Dynalite Multipurpose Controllers

In elk project kunnen veel verschillende types verlichtingsbelastingen vereist zijn om het gewenste resultaat te bereiken. Elk van deze belastingtypes kan een andere stijl van regelen vereisen. De unieke reeks multifunctionele regelaars van Philips Dynalite maakt maatwerk van de uitgangstypes mogelijk via verschillende uitgangsmodule. Bij gebruik van multifunctionele regelaars voor DIN-railmontage kan een specifiek type regeling gekozen worden voor elk circuit: relais, opgaandeflankdimmer, afgaandeflankdimmer, VSA-regeling, regelaar met kant-en-klare functionaliteit en bediening van ventilator of zonwering. In elke combinatie kunnen meerdere belastingtypes geregeld worden vanaf één enkel apparaat. Dit vereenvoudigt de installatie en voorkomt verspilde capaciteit van circuits die niet nodig zijn.

Voordelen

- Regelaars ondersteunen gedistribueerde intelligentie, d.w.z. dat elk apparaat beschikt over een CPU met voorinstellingen die kan functioneren als op zichzelf staande regelunit
- Sommige apparaten bieden kant-en-klare functionaliteit met de mogelijkheid van herconfiguratie
- Vereenvoudigde netwerkberichten en ingebruikstellingsproces

Dynalite Multipurpose Controllers

Kenmerken

- Regelaars kunnen de verschillende verlichtingsgroepen binnen projecten direct aansturen
- Regelaars ondersteunen een RS485-poort conform industriestandaard voor de communicatie met andere apparatuur op het DyNet-netwerk, evenals met apparatuur van derden zoals klimaatsystemen, netwerkapparatuur en gebruikersinterfaces
- Verkrijgbaar in zowel DIN-rail- als wanddoosconfiguraties
- De apparaten kunnen tot 170 voorkeurstellingen opslaan, wat het mogelijk maakt complexe schakellogica op te roepen via eenvoudige netwerkberichten
- Vooraf ingestelde scenario's zijn opgeslagen in elk relaisapparaat

Toepassing

- Hangt af van het verlichtingssysteem waarin de regelaars worden gebruikt

Versions



Track Diffusion Filter




DSM4 XX



DDMC802 8 x 2A Multipurpose Modular Controller



DGBM200 2 Channel Signal dimmer driver module



DGLM105 1 x 5 A Leading edge dimmer module




DGLM402 4 x 2 A Leading edge dimmer module


Dynalite Multipurpose Controllers

Versions


DGRM204 2 x 4 A Relay control module




DGTM402 4 x 2 A Trailing edge dimmer module






DGLM202 2 x 2 A Leading edge dimmer module



DGTM104 1 x 4 A Trailing edge dimmer module



Maatschets



Dynalite Multipurpose Controllers

Productgegevens



DMC4-CE Multipurpose Modular
Controller - exploded view



DMC4-CE Multipurpose Modular
Controller - front



DMC4 Complete BottomOpen
Front




DMC4 DSM4 DMR316 DMD316
DMR610 DMP603 BottomClose



DMC4 DSM4 DMR316 DMD316
DMR610 DMP603 BottomOpen



DMC4 DSM4 DMR316 DMD316
DMR610 DMP603



DMC4 DSM4 DMR316 DMD316
DMR610 DMP603 Front




DMC4 DSM4 DMR316 DMD316
DMR610 Front

Dynalite Multipurpose Controllers

Productgegevens

DMC4 DSM4 DMR316 DMD316



DMC4 DSM4 DMR316



DMC4 DSM4 DMR316 Front



DMC4 DSM4 Front



DMC4 Empty BottomOpen



DMC4 UL BS



DMC4 UL Empty



DMC4 UL Empty Front




Dynalite Multipurpose Controllers

Productgegevens

DMP310_GL_UL Front




DDMC802 front detail




DGBM200 2 Channel Signal dimmer driver module



DGLM105 1 x 5 A Leading edge dimmer module




DGLM402 4 x 2 A Leading edge dimmer module



DGRM204 2 x 4 A Relay control module



DGTM402 4 x 2 A Trailing edge dimmer module



Dynalite Multipurpose Controllers

Productgegevens

DGLM202 2 x 2 A Leading edge
dimmer module



DGTM104 1 x 4 A Trailing edge
dimmer module

