

# PHILIPS

„Actea“ sieninis  
šviestuvas, 12 W

„myGarden“

2700 K

Juoda

Atsparus vandeniui



17390/30/PO



## Mėgaukitės puikiai apšviestu sodu

„Philips Actea“ šviesos diodų juodas apskritas sieninis lauko šviestuvas pasižymi ryškia balta šviesa ir elegantišku, iš patvaraus lieto aliuminio pagamintu rėmu. Šis švytintis meno kūrinys apšvies visą lauko erdvę.

### Tvarūs šviesos sprendimai

- Energijos taupymas

### Dizainas jūsų sode

- Aukštos kokybės aliuminis ir sintetika

### Geresnė šviesa lauke

- Didelės galios LED
- LED moduliui ir pagrindiniam įrenginiui „Philips“ suteikia 5 m. garantiją

### Ypatingos savybės

- Hermetiškas
- Itin ilgas naudojimo laikas, net 25 metai

# Ypatybės

## Energijos taupymas



Ši „Philips“ lemputė, palyginti su tradicinėmis lemputėmis, taupo energiją, padeda sutaupyti pinigų ir prisidėti prie aplinkos tausojimo.

### Aukštos kokybės medžiagos

Ši „Philips“ lemputė specialiai sukurta lauko erdvėms. Ji patvari ir ilgaamžė, todėl apšvies jūsų sodą kas naktį. Lemputė pagaminta iš presuoto aliuminio ir aukštos kokybės sintetikos.

### Didelės galios LED



„Philips“ lauko šviestuvuose naudojama naujausia šiuolaikinė LED technologija. Ji garantuoja stiprų šviesos srautą, aukštą šviesos kokybę ir ilgaamžiškumą.

## 5 m. garantija LED sistemai



Be standartinės 2 m. garantijos, kuri suteikiama šiai lempai, „Philips“ suteikia 5 m. garantiją LED sistemai, t. y. šios lempos LED moduliui ir pagrindiniam įrenginiui.

### Hermetiškas



Ši „Philips“ lauko lempa specialiai skirta naudoti drėgnomis lauko sąlygomis, o siekiant užtikrinti atsparumą vandeniui buvo atlikti įvairūs bandymai. IP lygį apibūdina du skaitmenys: pirmasis nurodo atsparumo dulkei, o antrasis – vandeniui klasę. Ši lempa pagaminta pagal IP44: ji yra apsaugota nuo vandens, yra itin populiarus ir puikiai tinka naudoti lauke.

## Ilgas naudojimo laikas



Šviesos šaltinis, kuriuo galite pasitikėti. Šio „Philips“ šviesos diodų šviesos šaltinio šviesos diodų lemputė šviečia iki 25 000 val. (arba 25 metų, jei laikoma įjungta vidutiniškai 3 val. per dieną, o jungiama ir išjungiama ne mažiau kaip 13 000 kartų). Malonu žinoti, kad neteks nerimauti dėl taisymo ar lemputės keitimo, o namai bus puikiai ir jaukiai apšviesti.

# Specifikacijos

### Dizainas ir apdaila

- Spalva: Juoda
- Medžiaga: Aliuminio

### Papildoma funkcija / priedas

- 5 metų garantija LED moduliui: Taip
- Atsparumas įvairioms oro sąlygoms: Taip
- Integruota LED: Taip

### Sodas

- Sodas: Sodui ir vidiniam kiemui

### Šviesos savybės

- Spalvos indeksas (CRI): 90

### Kita

- Sukurta specialiai: Sodui ir vidiniam kiemui
- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Sieniniai šviestuvai
- EyeComfort: Ne
- Papildomos funkcijos: Atsparūs vandeniui

### Gaminio matmenys ir svoris

- Grynas svoris: 0,55 kg
- Aukštis: 7,4 cm
- Ilgis: 18,9 cm
- Plotis: 18,9 cm

### Techninė priežiūra

- Garantija: 2 metai

### Techniniai duomenys

- Naudojimo laikas iki: 25 000 val.
- Šviesos šaltinis atitinka tradicinę lemputę, kurios galia: 83 W
- Bendras įrenginio skleidžiamų liumenų skaičius: 1200
- Lemputės technologija: 176 V
- Šviesos spalva: 2700
- Elektros energija: 220-240
- LED: Taip
- Pridedamo šviesos šaltinio energijos klasė: F
- Pridėtos lemputės galia vatais: 12 W
- IP kodas: IP44
- Apsaugos klasė: II klasė
- Keičiamasis šviesos šaltinis: Ne
- Šviesos šaltinių skaičius: 1

### Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8718696165928
- Grynas svoris: 0,55 kg
- Grynasis svoris: 0,66 kg
- Aukštis: 20,4 cm
- Ilgis: 8,6 cm
- Plotis: 19,6 cm
- Medžiagos numeris (12NC): 915005554301



Išleidimo data:  
2024-04-25  
Versija: 0.517

© 2024 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)