

PHILIPS

Sieninis šviestuvas

„CAMBRIDGE“

juoda

17478/42/PN



Apšvieskite savo įėjimą automatiškai

Sukurkite senovinę išvaizdą lauke, naudodami šį „Philips“ juodą nušveistą sieninį žibintą su aliuminiu. Aukštos kokybės stiklas ir retro dizainas sukuria stilingą atmosferą, puikiai derančią prie jūsų asmeninio stiliaus. Yra dienos šviesos jutiklis, todėl jis automatiškai įsijungia naktį.

Dizainas jūsų sode

- Rinkitės sieninius lauko šviestuvus

Suderinkite savo išorės stilių

- Sukurtas naudoti lauke – atsparus vandeniui IP44

Sukurta laukui

- Aukštos kokybės aliuminis ir natūralus stiklas

Ypatingos savybės

- Paprasta nustatyti ir naudoti

Tegu grįžus į namus jus pasveikina šviesa

- Unikali dieninė / naktinė funkcija

Sukomponuokite savo sodo apšvietimą

- Dekoratyvinis lauko apšvietimas
- Rinkitės senovinį stilių

Ypatybės

Rinkitės sieninius lauko šviestuvus

Šis sieninis šviestuvas apšvies didžiąją jūsų kiemo dalį, o jį prijungti galėsite prie priekinių durų arba terasos sienų.

Pritaikytas naudoti lauke

Šis „Philips“ lauko šviestuvas specialiai skirtas naudoti drėgnomis lauko sąlygomis. Siekiant užtikrinti atsparumą vandeniui buvo atlikti įvairūs bandymai. IP lygį apibūdina du skaitmenys: pirmasis nurodo atsparumo dulkei, o antrasis – vandeniui klasei. Šis lauko šviestuvas pagamintas pagal IP44: jis apsaugotas nuo vandens, yra itin populiarus ir puikiai tinka naudoti lauke.

Aukštos kokybės medžiagos

Ši „Philips“ lemputė specialiai sukurta lauko erdvėms. Ji patvari ir ilgaamžė, todėl apšvies jūsų sodą kas naktį. Lemputė pagaminta iš presuoto aliuminio ir natūralaus stiklo.

Paprasta nustatyti

Unikali dieninė / naktinė funkcija



Dėl dienos / naktinės funkcijos šis lauko šviestuvas automatiškai įsijungia, kai lauke sutemsta. Naudokite šią unikalią funkciją ilgais vasaros vakarais arba dėl saugumo.

Dekoratyvinis lauko apšvietimas

Lauko apšvietimas gali pagražinti jūsų sodą ar kiemo erdvę nušviesdamas akį traukiančius ypatumus, stilingai apšviesdamas takelius arba sukurdamas puikią įsimintiną vakarų su draugais ir šeima atmosferą. Būtent todėl „Philips“ sukūrė „myGarden“ – ne tik gražių ir dekoratyvių, bet ir funkcionalių lauko šviestuvų gamą, kuri padės jums sukurti mėgstamo stiliaus lauko erdvę.

Rinkitės senovinį stilių

Ši Europoje pagaminta lempa išsiskiria unikaliu dizainu, jis padės jums kieme sukurti senovinį stilių.

Specifikacijos

Dizainas ir apdaila

- Spalva: Juoda
- Medžiaga: Aliuminio

Papildoma funkcija / priedas

- Atsparumas įvairioms oro sąlygoms: Taip
- Judesio jutiklis: Taip

Kita

- Sukurta specialiai: Sodui ir vidiniam kiemui
- Stilius: Klasikinis
- Tipas: Sieniniai šviestuvai
- EyeComfort: Ne
- Papildomos funkcijos: Jutiklis, Atsparūs vandeniui

Gaminio matmenys ir svoris

- Grynas svoris: 1,560 kg
- Aukštis: 33,9 cm
- Ilgis: 17 cm
- Plotis: 20,4 cm

Techninė priežiūra

- Garantija: 2 metai

Techniniai duomenys

- Elektros energija: 230 V, 50 Hz
- LED: Ne
- Pridedamo šviesos šaltinio energijos klasė: lemputė nepridedama
- Cokolis / dangtelis: E27
- Pridėtos lemputės galia vatais: -
- Pakaitinės lemputės maksimali galia vatais: 60 W
- IP kodas: IP44, apsauga nuo objektų, didesnių negu 1 mm, apsauga nuo tykštančio vandens
- Apsaugos klasė: I – įžeminta

- Keičiamasis šviesos šaltinis: Taip
- Šviesos šaltinių skaičius: 1

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8718696176818
- Grynas svoris: 1,47 kg
- Grynasis svoris: 1,77 kg
- Aukštis: 28 cm
- Ilgis: 18 cm
- Plotis: 22 cm
- Medžiagos numeris (12NC): 915006003401



Išleidimo data: 2024-03-18
Versija: 0.317

© 2024 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com