

# PHILIPS

Sieninis šviestuvas

„Linea“

PAILGA LED 4000 K

balta

LED



31231/31/P3



## Dekoruokite namus šviesa

Sutaupykite iki 80 % energijos su šiais „Philips“ šviesos diodų linijiniais juostiniais šviestuvais. Integruotieji šviesos diodai skleidžia kokybišką šiltai baltą šviesą, puikiai tinkančią bendrajam apšvietimui sukurti. Dėl modulinės sistemos lengva prijungti kelis juostinius šviestuvus vieną prie kito.

### Tvarūs šviesos sprendimai

- Energijos taupymas
- Aukštos kokybės LED šviestuvai
- Itin ilgas naudojimo laikas, net 20 metų
- LED moduliui ir pagrindiniam įrenginiui „Philips“ suteikia 5 m. garantiją

### Ypatingos savybės

- Galima prijungti prie kitų tos pačios serijos gaminių
- Turi įjungimo / išjungimo jungiklį

# Ypatybės

## Energijos taupymas



Ši „Philips“ energiją taupanti lemputė, palyginti su tradicinėmis lemputėmis, taupo energiją, todėl jūsų sąskaitos už elektros energiją bus mažesnės ir prisidėsite prie aplinkos tausojimo.

## Aukštos kokybės LED šviestuvai



Šioje „Philips“ lemposje esanti šviesos diodų elektros lemputė yra unikalus „Philips“ sprendimas – įjungus ji akimirksniu sklaidžia optimalią šviesą ir atskleidžia jūsų namuose ryškias spalvas.

## Ilgas naudojimo laikas



Šviesos šaltinis, kuriuo galite pasitikėti. Šioje „Philips“ lemputėje panaudota LED technologija, dėl kurios lemputė tarnauja iki 20 000 val. (arba 20 metų, jei laikysite jas įjungtas vidutiniškai 3 val. per dieną, o jungsitė / išjungsitė ne mažiau kaip 13 000 kartų). Malonu žinoti, kad jums neteks nerimauti dėl taisymo ar lemputės keitimo, o namai bus puikiai ir jaukiai apšviesti.

## 5 m. garantija LED sistemai



Be standartinės 2 m. garantijos, kuri suteikiama šiai lempai, „Philips“ suteikia 5 m. garantiją LED sistemai, t. y. šios lempos LED moduliui ir pagrindiniam įrenginiui.

## Prijungiamas gaminy



Šį gaminį galima prijungti prie analogiškų gaminių arba kitų tos pačios serijos gaminių.

## Turi įjungimo / išjungimo jungiklį



Naudodamiesi į lempą įmontuotu mygtuku, galite lengvai įjungti ir išjungti šviesą.

# Specifikacijos

## Dizainas ir apdaila

- Spalva: Balta
- Medžiaga: sintetinė medžiaga

## Ilgamžiškumas

- Nominali naudojimo trukmė: 20 000

## Papildoma funkcija / priedas

- 5 metų garantija LED moduliui: Taip
- Integruota LED: Taip
- Turi įjungimo / išjungimo jungiklį: Taip

## Kita

- Sukurta specialiai: Praktiškas
- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Sieniniai šviestuvai
- EyeComfort: Ne

#### Gaminio matmenys ir svoris

- Grynas svoris: 0,215 kg
- Aukštis: 3,6 cm
- Ilgis: 84,8 cm
- Plotis: 2,5 cm

#### Techninė priežiūra

- Garantija: 5 metai

#### Techniniai duomenys

- Bendras įrenginio skleidžiamų liumenų skaičius: 1270 lm
- Elektros energija: 220–240 V diapazonas, 50–60 Hz
- Pridėtos lemputės galia vatais: 13 W
- IP kodas: IP20 | Apsaugotas nuo lietimui pirštais
- Apsaugos klasė: II klasė – dvigubai izoliuotas
- Šviesos šaltinių skaičius: 1

#### Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8718696163184
- Grynas svoris: 0,22 kg
- Grynasis svoris: 0,48 kg
- Aukštis: 889 mm
- Ilgis: 35 mm
- Plotis: 73 mm



Išleidimo data:  
2025-08-30  
Versija: 0.465

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)