PHILIPS

Fit sieninis šviestuvas 2x

Sieniniai šviestuvai

2700 K

Balta

Pritemdomas; Atsparus vandeniui

34058/11/16

Pagyvinkite interjerą naudodami gražų, natūralų apšvietimą

Įrenkite šį „Philips myBathroom Fit“ sieninį šviestuvą horizontaliai arba vertikaliai, kaip jums labiau patinka. Sintetinis sklaidytuvas paskleis jūsų vonios kambaryje šiltą baltą šviesos diodų šviesą. Chromo detalės taps stilingais kambario akcentais.

Tvarūs šviesos sprendimai

- Energijos taupymas
- Aukštos kokybės LED šviestuvas
- Šiltai balta šviesa
- LED moduliui ir pagrindiniam įrenginiui „Philips“ suteikia 5 m. garantiją

Ypatingos savybės

- Galima tvirtinti vertikaliai ir horizontaliai

Sukurta jūsų vonios kambariui

- IP44 – puikiai tinka naudoti vonios kambaryje
- Tikra odos spalva naudojant aukštos kokybės apšvietimą

Ypatybės

Energijos taupymas

Ši „Philips“ energiją taupanti lemputė, palyginti su tradicinėmis lemputėmis, taupo energiją, todėl jūsų sąskaitos už elektros energiją bus mažesnės ir prisidėsite prie aplinkos tausojimo.

Aukštos kokybės LED šviestuvas

Šioje „Philips“ lemputėje panaudota LED technologija yra unikalus „Philips“ sprendimas – įjungus ji akimirksniu skleidžia optimalią šviesą ir atskleidžia jūsų namuose ryškias spalvas.

Šiltai balta šviesa

Šviesa gali turėti skirtingas spalvines temperatūras, nurodomas kelvinais (K). Lemputės, kurių vertė kelvinais maža, skleidžia šiltą jaukesnę šviesą, o tos lemputės, kurių vertė kelvinais didesnė, šviečia šalta energijos suteikiančia šviesa. Šios „Philips“ lemputės šviečia šiltai balta šviesa ir sukuria jaukią atmosferą.

5 m. garantija LED sistemai

Be standartinės 2 m. garantijos, kuri suteikiama šiai lempai, „Philips“ suteikia 5 m. garantiją LED sistemai, t. y. šios lempos LED moduliui ir pagrindiniam įrenginiui.

Vertikalus ir horizontalus

Šį šviestuvą galima įrengti vertikaliai arba horizontaliai, kaip jums atrodo tinkamiau.

IP44 – saugu naudoti vonios kambaryje



Šis „Philips“ vonios kambario šviestuvas specialiai skirtas naudoti drėgnose aplinkose. Siekiant užtikrinti atsparumą vandeniui buvo atlikti įvairūs bandymai. IP lygį apibūdina du skaitmenys: pirmasis nurodo atsparumo dulkėms, o antrasis – vandeniui klasę. Šis vonios kambario šviestuvas pagamintas pagal IP44: jis yra apsaugotas nuo vandens, puikiai tinka naudoti vonios kambaryje.

Tikra odos spalva

Šis „Philips“ vonios kambario šviestuvas šviečia taip, kad spalvos atsispindi natūraliai ir tiksliai. Taip pat kaip šviečiant saulei.

Specifikacijos

Lemputės charakteristikos
- Naudojimo paskirtis: Patalpose

Dizainas ir apdaila
- Spalva: Balta
- Medžiaga: Metalas
- Korpuso spalva: Chromas

Papildoma funkcija / priedas
- 5 metų garantija LED moduliui: Taip
- Puikiai tinka tvirtinti vertikaliai / horizontaliai: Taip

Kita
- Sukurta specialiai: Voniai, Virtuvei, Prieškambaris
- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Sieniniai šviestuvai
- EyeComfort: Taip
- Papildomos funkcijos: Pritemdoma, Atsparūs vandeniui

Kitos savybės
- Efektyvumas: 81 lm/W

Maitinimas
- Įvesties įtampa: SELV

Gaminio matmenys ir svoris
- Grynas svoris: 0,500 kg
- Aukštis: 6,3 cm
- Ilgis: 33,3 cm
- Plotis: 6,4 cm

Techninė priežiūra
- Garantija: 5 metai

Techniniai duomenys
- Naudojimo laikas iki: 15 000 val.
- Bendras įrenginio skleidžiamų liumenų skaičius: 400
- Lemputės technologija: 230 V
- Šviesos spalva: 2700
- Elektros energija: 220-240 AC
- LED: Taip
- Integruotas LED: Taip
- Pridedamo šviesos šaltinio energijos klasė: G
- Lempučių skaičius: 2
- Pridėtos lemputės galia vatais: 4.9
- IP kodas: IP44
- Apsaugos klasė: II klasė
- Keičiamasis šviesos šaltinis: Ne
- Apsaugos nuo patekimo kodas: IP44 | Apsaugotas nuo vielos, atsparus purslams
- IEC apsaugos klasė:: II saugos klasė
- Šviesos šaltinių skaičius: 2

Pakuotės matmenys ir svoris
- EAN/UPC – gaminys: 8718291455349
- Grynas svoris: 0,5 kg
- Grynasis svoris: 0,65 kg
- Aukštis: 37,2 cm
- Ilgis: 10,5 cm
- Plotis: 10,5 cm

Išleidimo data: 2025-03-18
Versija: 0.629

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.