

PHILIPS

Box lubinis / sieninis
taškinis šviestuvus 2x


Lubiniai/sieniniai taškiniai
šviestuvai

2200–2700 K


Balta

WarmGlow;pritemdomas

Aukštos kokybės medžiagos



50492/31/P0



Kuo daugiau prigesinate, tuo jaukesnė šviesa

Pakeiskite jus supančią aplinką, kad ji labiau atitiktų jūsų poreikius. Naudodami „Philips WarmGlow“ šviesos diodų taškinius šviestuvus, lengvai pritemdysite apšvietimą iki tinkamo lygio – nuo ryškios funkcinės šviesos iki jaukaus šilto švytėjimo. Kuo daugiau pritemdote, tuo šiltesnė šviesa.

Patogumo ir ramybės suteikiantis apšvietimas

- Įsigykite aukštos kokybės šviesos diodų šviestuvą ir taupykite energiją
- Šviestuvo naudojimo trukmė – iki 30 metų
- Iškart ryškiai šviečia įjungus
- Stiprus šviesos srautas – 1000 liumenų
- Skirta Jūsų akių patogumui
- Integruotas šviesos diodų šviestuvus
- 5 metų garantija, kad būtų ramu

Universalus apšvietimas kiekvienai dienos akimirkai

- Pakeiskite aplinką, naudodamiesi apšvietimo reguliatoriumi

Puikus dizainas – optimalus šviesos efektas

- Ilgai naudojama, aukštos kokybės medžiaga
- Tobulas šviesos spindulys detalėms apšviesti
- Reguluojamas šviestuvo gaubtas – maksimalus lankstumas

Ypatybės

Taupusis LED šviestuvas

Lyginant su tradiciniais šviestuvais su tuo pačiu šviesos srautu, šie šviestuvai sutaupo iki 80 % energijos. Pirkdami „Philips“ LED šviestuvą ar lemputę, galite pradėti taupyti pinigus iškart. Kiekvieną šviesos šaltinį pakeitę LED šviestuvu, jūs iškart sutaupysite dėl mažesnių elektros energijos sąskaitų.

Naudojimo trukmė – iki 30 metų

LED šviestuvus galima ilgiau naudoti, todėl nereikia dažnai keisti savo šviesos šaltinio. Tai žymiai sumažina atliekas ir taupo jūsų pinigus ilgai naudojant šviestuvus.

Ryškiai šviečia akimirksniu

Naudojant „Philips“ LED taškines lemputes, nereikia laukti. Jos iškart pradeda šviesti visu ryškumu, vos jas įjungus. Jų į kaitinamųjų lempučių panaši šilta balta šviesa iškart sukuria jaukią ir malonią aplinką.

Stiprus šviesos srautas – 1000 liumenų

Apšvieskite savo namus aukštos kokybės šviestuvais

Švelnios LED lemputės, kurios nevargina akių



Lengva pastebėti, kaip ryškus apšvietimas gali varginti akis. Jei per daug ryškus, atsiranda atspindžių. Jei per švelnus, jaučiate mirgėjimą. Dabar galite švelniai apšviesti savo pasaulį šviesos diodų lemputėmis, kurios sukurtos taip, kad nevargintų akių ir sukurtų tobulą atmosferą jūsų namuose.

Integruotas šviesos diodų šviestuvas

Šioje vietoje yra integruotas aukštos kokybės LED šviestuvas, kuris suteikia optimalų šviesos srautą.

5 metų garantija

Visi mūsų taškiniai šviestuvai sukurti ilgam naudojimui. Jiems suteikiama 5 metų garantija, kad kasdien galėtumėte mėgautis ilgalaikiu kokybišku apšvietimu.

Šilta pritemdama šviesa

Pakeiskite kambario aplinką, kad būtų pritaikyta jums. Naudodami „Philips WarmGlow“ šviesos diodų taškinis šviestuvus, apšvietimo reguliatoriumi galite sukurti idealią atmosferą. Tolygiai pritemdykite nuo 2 700 K ryškios šviesos, reikalingos konkrečiai veiklai, iki 2 200 K viliojančios šiltos šviesos patogiam laisvalaikiui. Kuo labiau pritemdysite, tuo bus šiltesnė šviesa.

Aukštos kokybės medžiagos

Šis taškinis šviestuvas yra pagamintas iš patvarių, aukštos kokybės medžiagų ir pasižymi puikia apdaila. Todėl gaminys yra tvirtas ir patvarus – jis daugelį metų puoš ir apšvies Jūsų namus.

Idealiai tinka detalių apšvietimui

Moderni LED taškinė lemputė su plataus kampo (40 laipsnių) šviesos srautu puikiai tinka detalėms apšviesti ir bendrajam apšvietimui. Ji idealiai tinka virtuvėms, svetainėms ir valgomiesiems apšviesti.

Paprastas reguliuoti šviestuvo gaubtas

Reguliuojamas šviestuvo gaubtas sukurtas nukreipti šviesą ten, kur jos labiausiai reikia.

Specifikacijos

Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose

Dizainas ir apdaila

- Spalva: Balta
- Medžiaga: Metalas

Ilgamžiškumas

- Jungiklio ciklą skaičius: 50 000
- Nominali naudojimo trukmė: 30 000

Aplinkosauga

- Gaminio išmetimas: Pasibaigus (ekonominiam) eksploatavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Papildoma funkcija / priedas

- Integruota LED: Taip

Šviesos savybės

- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Spalvos temperatūra: 2200–2700 K
- Šviesos efektyvumas (vardinis) (nomin.): 111 lm/W

Kita

- Sukurta specialiai: Miegamasis, Svetainė, Valgomasis, Virtuvei, Biurai, Koridorius
- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Lubiniai/sieniniai taškiniai šviestuvai
- EyeComfort: Taip
- Papildomos funkcijos: Pritemdoma, WarmGlow

Gaminio matmenys ir svoris

- Grynas svoris: 0,860 kg
- Bendras aukštis: 100 mm
- Bendrasis ilgis: 202 mm
- Bendras plotis: 102 mm

Techninė priežiūra

- Garantija: 5 metai

Techniniai duomenys

- Bendras įrenginio skleidžiamų liumenų skaičius: 1000
- Lemputės technologija: LED
- Šviesos spalva: 2200–2700
- Elektros energija: 220–240 AC
- Pridedamo šviesos šaltinio energijos klasė: F
- Pridėtos lempučių galia vatais: 9
- IP kodas: IP20 | Apsaugotas nuo lietimui pirštais
- Apsaugos klasė: I klasė – įžemintas
- Keičiamasis šviesos šaltinis: Ne
- Šviesos šaltinių skaičius: 2

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminy: 8718696164525
- Grynas svoris: 0,86 kg
- Grynas svoris: 1,02 kg
- Aukštis: 24,8 cm
- Ilgis: 12,1 cm
- Plotis: 14,3 cm



Išleidimo data:
2025-09-03
Versija: 0.658

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com