

PHILIPS

Kosipo lubinis/ sieninis
taškinis šviestuvas 2x

Lubiniai/sieniniai taškiniai
šviestuvai

Be lempučių

Juoda



50592/30/PN



Džiaukitės kiekviena akimirka

Ši „Philips my Living Contemporary“ linija – tai elegantiškais siluetais ir aukštos kokybės šviesa pasižyminčių taškinių šviestuvų asortimentas, atitinkantis šiandienos skonius, tendencijas ir gyvenimo būdą.

Ypatingos savybės

- Pritaikomas lempučių gaubtuvėlis
- Tobulas šviesos spindulys detalėms apšviesti

Skurta namų biurui

- Tiks prie bet kokio kambario interjero
- Natūrali ir įprasta forma

Skurta jūsų svetainei ar miegamajam

- Kokybiškos medžiagos

Patogumo ir ramybės suteikiantis apšvietimas

- Lengvas „ClickFix“ tvirtinimas

Ypatybės

Pritaikomas lemputės gaubtuvėlis



Nukreipkite šviesą ten, kur jos labiausiai reikia, tiesiog pakreipdami, pasukdami ar pakeldami šviestuvo gaubtą.

Idealiai tinka detalių apšvietimui

Tobulas šviesos spindulys detalėms apšviesti. Šis „Philips“ taškinis šviestuvus skleidžia tobulą šviesos spindulį detalėms apšviesti (GU10 lemputės nepridedamos). Įrengę kelias tokias lempas galite išryškinti bet kurią detalę ar išskirtinę interjero savybę.

Tiks prie bet kokio kambario interjero

Šis itin funkcionalus ir tuo pat metu elegantiškos išvaizdos „Philips“ taškinis šviestuvus papuoš bet kurį jūsų namų kambarį.

Natūrali ir įprasta forma

Švelnūs perėjimai ir išlenktos linijos – tai nesenstanti „Philips myLiving“ išvaizda. Praktiški ir elegantiški „myLiving“ taškiniai šviestuvai yra nekrentantys į akis ir tobulai įsilieja į šiuolaikinio dizaino interjerą.

Kokybiškos medžiagos

Ši lempa pagaminta iš sluoksniuotų aukštos kokybės medžiagų ir pasižymi puikia apdaila. Todėl gaminys yra tvirtas ir ilgai veikiantis – jis daugelį metų puoš ir apšvies jūsų namus.

Lengvas „ClickFix“ tvirtinimas



Taškinį apšvietimą pritvirtinkite lengvai ir be kitų pagalbos. Naudojant „ClickFix“ pagalba nereikalinga. Tiesiog pritvirtinkite laikiklį prie lubų, prijunkite laidus, spustelėkite ir vienu judesiu pritvirtinkite lemputę.

Specifikacijos

Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose

Dizainas ir apdaila

- Spalva: Juoda
- Medžiaga: Metalas

Aplinkosauga

- Disposal of the product: Pasibaigus (ekonominiam) eksploatavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Papildoma funkcija / priedas

- Pritaikomas lemputės gaubtuvėlis: Taip
- „click!FIX“ tvirtinimas: Taip

Kita

- Sukurta specialiai: Miegamasis, Svetainė, Valgomasis, Virtuvei, Darbo kabinetas, Prieškambaris
- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Lubiniai/sieniniai taškiniai šviestuvai
- EyeComfort: Ne

Gaminio matmenys ir svoris

- Grynas svoris: 0,800 kg
- Aukštis: 9,2 cm
- Ilgis: 24 cm
- Plotis: 11,8 cm

Techninė priežiūra

- Garantija: 2 metai

Techniniai duomenys

- Bendras įrenginio skleidžiamų liumėnų skaičius: No bulb included
- Elektros energija: 220-240 AC
- LED: Ne
- Pridedamo šviesos šaltinio energijos klasė: lemputė nepridedama
- Cokolis / dangtelis: GU10
- Pridėtos lemputės galia vatais: 5.5W
- Pakaitinės lemputės maksimali galia vatais: 5.5 W
- IP kodas: IP20

- Apsaugos klasė: I klasė
- Keičiamasis šviesos šaltinis: Taip
- Šviesos šaltinių skaičius: 2

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8718696164907
- Grynas svoris: 0,8 kg
- Grynasis svoris: 1 kg
- Aukštis: 11,7 cm
- Ilgis: 11,5 cm
- Plotis: 33,4 cm



Išleidimo data: 2025-04-19
Versija: 0.711

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com