

PHILIPS

Runner lubinis / sieninis
taškinis šviestuvas 2x

Lubiniai/sieniniai taškiniai
šviestuvai

Be lemputės

Balta



53092/31/12



Aukštos kokybės taškinis šviestuvas be lemputės

Šis pramoninio stiliaus dviejų taškų šviestuvas yra mažas, glotnus, paprastas ir puikiai tinka moderniam interjerui. Baltas aliuminio korpusas puikiai papildo šviesos šaltinį. Išskirtinė dekoro detalė su besisukančiu šviesos šaltiniu.

Puikus dizainas – optimalus šviesos efektas

- Reguliuojamas šviestuvo gaubtas – maksimalus lankstumas



Ypatybės

Paprastas reguliuoti šviestuvo gaubtas

Reguliuojamas šviestuvo gaubtas sukurtas nukreipti šviesą ten, kur jos labiausiai reikia.

Specifikacijos

Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose

Dizainas ir apdaila

- Spalva: Balta
- Medžiaga: Metalas
- Korpuso spalva: Balta

Papildoma funkcija / priedas

- Tikslus šviesos srautas: Taip
- Integruota LED: Ne
- Gaminys turi būti sumontuotas ranka nepasiekiamu atstumu: Taip

Kita

- Sukurta specialiai: Miegamasis, Svetainė, Valgomasis, Virtuvei, Darbo kabinetas, Prieškambaris
- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Lubiniai/sieniniai taškiniai šviestuvai
- EyeComfort: Ne

Gaminio matmenys ir svoris

- Grynas svoris: 0,825 kg
- Aukštis: 10,9 cm
- Ilgis: 30,5 cm
- Plotis: 9,0 cm

Techninė priežiūra

- Garantija: 2 metai

Techniniai duomenys

- Bendras įrenginio skleidžiamų liumenų skaičius: No bulb included
- Elektros energija: 220–240 AC
- Pridedamo šviesos šaltinio energijos klasė: lemputė nepridedama
- Įrenginiui tinka lemputė (-ės), kurios (-ių) klasė: A++ – E
- Lempučių skaičius: 2
- Cokolis / dangtelis: GU10
- Pridėtos lemputės galia vatais: 20W
- Pakaitinės lemputės maksimali galia vatais: 20
- IP kodas: IP20 | Apsaugotas nuo lietimo pirštais
- Apsaugos klasė: I klasė – įžemintas
- Keičiamasis šviesos šaltinis: Taip
- Apsaugos nuo patekimo kodas: IP20 | Apsaugotas nuo lietimo pirštais
- Šviesos šaltinių skaičius: 2
- IEC apsaugos klasė: I saugos klasė

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8718291487944
- Grynas svoris: 0,83 kg
- Grynas svoris: 0,95 kg
- Aukštis: 31,6 cm
- Ilgis: 10,2 cm
- Plotis: 10,9 cm



Išleidimo data:
2025-08-30
Versija: 0.406

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com