

PHILIPS

Runner lubinis / sieninis
taškinis šviestuvas 4x

Lubiniai/sieniniai taškiniai
šviestuvai

Be lemputės

Balta



53094/31/12



Aukštos kokybės taškinis šviestuvas be lemputės

Šis pramoninio stiliaus keturių taškų šviestuvas yra mažas, glotnus, paprastas ir puikiai tinka moderniam interjerui. Baltas aliuminio korpusas puikiai papildo šviesos šaltinį. Išskirtinė dekoro detalė su besisukančiu šviesos šaltiniu.

Puikus dizainas – optimalus šviesos efektas

- Reguliuojamas šviestuvo gaubtas – maksimalus lankstumas

Ypatybės

Paprastas reguliuoti šviestuvo gaubtas

Reguliuojamas šviestuvo gaubtas sukurtas nukreipti šviesą ten, kur jos labiausiai reikia.

Specifikacijos

Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose

Dizainas ir apdaila

- Spalva: Balta
- Medžiaga: Metalas
- Korpuso spalva: Balta

Papildoma funkcija / priedas

- Pritaikomas lempučių gaubtuvelis: Taip
- Tikslus šviesos srautas: Taip
- Integruota LED: Ne
- Gaminys turi būti sumontuotas ranka nepasiekiamu atstumu: Taip

Kita

- Sukurta specialiai: Miegamasis, Svetainė, Valgomasis, Virtuvei, Darbo kabinetas, Prieškambaris
- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Lubiniai/sieniniai taškiniai šviestuvai
- EyeComfort: Ne

Gaminio matmenys ir svoris

- Grynasis svoris: 1,450 kg
- Aukštis: 10,9 cm
- Ilgis: 24 cm
- Plotis: 24 cm

Techninė priežiūra

- Garantija: 2 metai

Techniniai duomenys

- Bendras įrenginio skleidžiamų liumenų skaičius: No bulb included
- Elektros energija: 220–240 AC
- Pridedamo šviesos šaltinio energijos klasė: lempučių nepridedama
- Įrenginiui tinka lempučių (–ės), kurios (–ių) klasė: A++ – E
- Lempučių skaičius: 4
- Cokolis / dangtelis: GU10
- Pridėtos lempučių galia vatais: 20W
- Pakaitinės lempučių maksimali galia vatais: 20
- IP kodas: IP20
- Apsaugos klasė: I klasė
- Keičiamasis šviesos šaltinis: Taip
- Apsaugos nuo patekimo kodas: IP20 | Apsaugotas nuo lietimų pirštais
- IEC apsaugos klasė: I saugos klasė
- Šviesos šaltinių skaičius: 4

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8718291487852
- Grynasis svoris: 1,45 kg
- Grynasis svoris: 1,63 kg
- Aukštis: 25,1 cm
- Ilgis: 11,3 cm
- Plotis: 25,3 cm



Išleidimo data: 2025-06-17
Versija: 0.382

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com