

PHILIPS

Star lubinis / sieninis
taškinis šviestuvas 2x

Lubiniai/sieniniai taškiniai
šviestuvai

2700 K

Aliuminis

Reguliuojamas šviesos srautas

Aukštos kokybės medžiagos



56242/48/16



Tolygus pritemdymas, nuo ryškios iki švelnios šviesos

Kartais norisi pakeisti supančią aplinką, kad ji labiau atitiktų jūsų poreikius. Naudodami „Philips“ šviesos diodų pritemdomas taškines lemputes, lengvai pritemdysite iki tinkamo lygio – nuo ryškaus tinkamo kasdieniams darbams iki švelnaus apšvietimo, tinkančio atsipalaiduoti.

Patogumo ir ramybės suteikiantis apšvietimas

- Įsigykite aukštos kokybės šviesos diodų šviestuvą ir taupykite energiją
- Šviestuvo naudojimo trukmė – iki 30 metų
- Iškart ryškiai šviečia įjungus
- Šilta balta šviesa padės sukurti patogią atmosferą
- Stiprus šviesos srautas – 1000 liumenų
- Skirta Jūsų akių patogumui
- Integruotas šviesos diodų šviestuvas
- 5 metų garantija, kad būtų ramu

Universalus apšvietimas kiekvienai dienos akimirkai

- Tolygiai pritemdo nuo 100 % ryškios iki 10 % švelnios šviesos



Puikus dizainas – optimalus šviesos efektas

- Ilgai naudojama, aukštos kokybės medžiaga
- Reguliuojamas šviestuvo gaubtas – maksimalus lankstumas
- Tobulas šviesos spindulys detalėms apšviesti

Ypatybės

Taupusis LED šviestuvai

Lyginant su tradiciniais šviestuvais su tuo pačiu šviesos srautu, šie šviestuvai sutaupo iki 80 % energijos. Pirkdami „Philips“ LED šviestuvą ar lempuotę, galite pradėti taupyti pinigus iškart. Kiekvieną šviesos šaltinį pakeitę LED šviestuvu, jūs iškart sutaupysite dėl mažesnių elektros energijos sąskaitų.

Naudojimo trukmė – iki 30 metų

LED šviestuvus galima ilgiau naudoti, todėl nereikia dažnai keisti savo šviesos šaltinio. Tai žymiai sumažina atliekas ir taupo jūsų pinigus ilgai naudojant šviestuvus.

Ryškiai šviečia akimirksniu

Naudojant „Philips“ LED taškines lemputes, nereikia laukti. Jos iškart pradeda šviesti visu ryškumu, vos jas įjungus. Jų į kaitinamųjų lempučių panaši šilta balta šviesa iškart sukuria jaukią ir malonią aplinką.

Šiltai balta šviesa

Šviesa gali turėti skirtingas spalvines temperatūras, nurodomas kelvinais (K). Lemputės, kurių vertė kelvinais maža, skleidžia šiltą jaukią šviesą, o tos lempučių, kurių vertė kelvinais didelė, šviečia šalta energijos suteikiančia šviesa.

Stiprus šviesos srautas – 1000 liumenų

Apšvieskite savo namus aukštos kokybės šviestuvais

Švelnios LED lempučių, kurios nevargina akių



Lengva pastebėti, kaip ryškus apšvietimas gali varginti akis. Jei per daug ryškus, atsiranda atspindžių. Jei per švelnus, jaučiate mirgėjimą. Dabar galite švelniai apšviesti savo pasaulį šviesos diodų lempučių, kurios sukurtos taip, kad nevargintų akių ir sukurtų tobulą atmosferą jūsų namuose.

Integruotas šviesos diodų šviestuvai

Šioje vietoje yra integruotas aukštos kokybės LED šviestuvai, kurie suteikia optimalų šviesos srautą.

5 metų garantija

Visi mūsų taškiniai šviestuvai sukurti ilgam naudojimui. Jiems suteikiama 5 metų garantija, kad kasdien galėtumėte mėgautis ilgalaikiu kokybišku apšvietimu.

Tolygus ir intensyvus pritemdymas

Pakeiskite kambario aplinką, kad būtų pritaikyta jums. Naudodami „Philips“ pritemdomus šviesos diodų taškinis šviestuvus, apšvietimo reguliatoriumi galite lengvai keisti šviesos ryškumą. Tolygiai pritemdykite nuo 100 % ryškios šviesos, reikalingos konkrečiai veiklai, iki 10 % švelnios šviesos laisvalaikiui, kai esate atsipalaidavę.

Aukštos kokybės medžiagos

Šis taškinis šviestuvai yra pagamintas iš patvarių, aukštos kokybės medžiagų ir pasižymi puikia apdaila. Todėl gaminys yra tvirtas ir patvarus – jis daugelį metų puoš ir apšvies Jūsų namus.

Paprastas reguliuoti šviestuvo gaubtas

Reguliuojamas šviestuvo gaubtas sukurtas nukreipti šviesą ten, kur jos labiausiai reikia.

Idealiai tinka detalių apšvietimui

Moderni LED taškinė lempučių su plataus kampo (40 laipsnių) šviesos srautu puikiai tinka detalėms apšviesti ir bendrajam apšvietimui. Ji idealiai tinka virtuvėms, svetainėms ir valgomiesiems apšviesti.

Specifikacijos

Lempučių charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose

Dizainas ir apdaila

- Spalva: Aliuminio
- Medžiaga: Aliuminio

Ilgamžiškumas

- Jungiklio ciklo skaičius: 50 000
- Nominali naudojimo trukmė: 30 000 val.

Aplinkosauga

- Disposal of the product: Pasibaigus (ekonominiam) eksploataavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Papildoma funkcija / priedas

- 5 metų garantija LED moduliui: Taip
- Pritaikomas lempučių gaubtuvėlis: Taip
- Tikslus šviesos srautas: Taip
- Integruota LED: Taip

Šviesos savybės

- Spalvos indeksas (CRI): 80

Kita

- Sukurta specialiai: Miegamasis, Svetainė, Valgomasis, Virtuvei, Darbo kabinetas, Prieškambaris
- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Lubiniai/sieniniai taškiniai šviestuvai
- EyeComfort: Taip
- Papildomos funkcijos: Pritemdoma

Kitos savybės

- Efektyvumas: 111 lm/W

Gaminio matmenys ir svoris

- Grynas svoris: 0,495 kg
- Aukštis: 8,2 cm
- Ilgis: 19,8 cm
- Plotis: 6,0 cm

Techninė priežiūra

- Garantija: 5 metai

Techniniai duomenys

- Bendras įrenginio skleidžiamų liumenų skaičius: 1000
- Šviesos spalva: 2700
- Elektros energija: 220-240 AC
- Reguliuojamo šviesos srauto įrengimas: Taip
- Pridedamo šviesos šaltinio energijos klasė: F
- Pridėtos lempučių galia vatais: 11.5
- IP kodas: IP20
- Apsaugos klasė: I klasė
- Keičiamasis šviesos šaltinis: Ne
- Šviesos šaltinių skaičius: 2

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8718291444879
- Grynas svoris: 0,5 kg
- Grynasis svoris: 0,57 kg
- Aukštis: 21,8 cm
- Ilgis: 7,3 cm
- Plotis: 9,3 cm



Išleidimo data:
2025-05-07
Versija: 0.1438

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com