

PHILIPS

Star lubinis / sieninis
taškinis šviestuvas 3x

Lubiniai/sieniniai taškiniai
šviestuvai

2200–2700 K



Balta

WarmGlow;pritemdomas

Paprasta sumontuoti naudojant
„ClickFix“



56243/31/P0



Kuo daugiau prigesinate, tuo jaukesnė šviesa

Pakeiskite jus supančią aplinką, kad ji labiau atitiktų jūsų poreikius. Naudodami „Philips WarmGlow“ šviesos diodų taškinius šviestuvus, lengvai pritemdysite apšvietimą iki tinkamo lygio – nuo ryškios funkcinės šviesos iki jaukaus šilto švytėjimo. Kuo daugiau pritemdote, tuo šiltesnė šviesa.

Patogumo ir ramybės suteikiantis apšvietimas

- Lengvas „ClickFix“ tvirtinimas
- Įsigykite aukštos kokybės šviesos diodų šviestuvą ir taupykite energiją
- Šviestuvo naudojimo trukmė – iki 30 metų
- Iškart ryškiai šviečia įjungus
- Stiprus šviesos srautas – 1500 liumenų
- Skirta Jūsų akių patogumui
- Integruotas šviesos diodų šviestuvas
- 5 metų garantija, kad būtų ramu

Universalus apšvietimas kiekvienai dienos akimirkai

- Pakeiskite aplinką, naudodamiesi apšvietimo regulatoriumi

Puikus dizainas – optimalus šviesos efektas

- Ilgai naudojama, aukštos kokybės medžiaga
- Reguliuojamas šviestuvo gaubtas – maksimalus lankstumas
- Tobulas šviesos spindulys detalėms apšviesti

Ypatybės

Lengvas „ClickFix“ tvirtinimas



Taškinį apšvietimą pritvirtinkite lengvai ir be kitų pagalbos. Naudojant „ClickFix“ pagalba nereikalinga. Tiesiog pritvirtinkite laikiklį prie lubų, prijunkite laidus, spustelėkite ir vienu judesiu pritvirtinkite lemputę.

Taupusis LED šviestuvai

Lyginant su tradiciniais šviestuvais su tuo pačiu šviesos srautu, šie šviestuvai sutaupo iki 80 % energijos. Pirkdami „Philips“ LED šviestuvą ar lemputę, galite pradėti taupyti pinigus iškart. Kiekvieną šviesos šaltinį pakeitę LED šviestuvu, jūs iškart sutaupysite dėl mažesnių elektros energijos sąskaitų.

Naudojimo trukmė – iki 30 metų

LED šviestuvus galima ilgiau naudoti, todėl nereikia dažnai keisti savo šviesos šaltinio. Tai žymiai sumažina atliekas ir taupo jūsų pinigus ilgai naudojant šviestuvus.

Ryškiai šviečia akimirksniu

Naudojant „Philips“ LED taškines lemputes, nereikia laukti. Jos iškart pradeda šviesti visu ryškumu, vos jas įjungus. Jų į kaitinamųjų lempučių panaši šilta balta šviesa iškart sukuria jaukią ir malonią aplinką.

Stiprus šviesos srautas – 1500 liumenų

Apšvieskite savo namus aukštos kokybės šviestuvais

Švelnios LED lemputės, kurios nevargina akių



Lengva pastebėti, kaip ryškus apšvietimas gali varginti akis. Jei per daug ryškus, atsiranda atspindžių. Jei per švelnus, jaučiate mirgėjimą. Dabar galite švelniai apšviesti savo pasaulį šviesos diodų lemputėmis, kurios sukurtos taip, kad nevargintų akių ir sukurtų tobulą atmosferą jūsų namuose.

Integruotas šviesos diodų šviestuvai

Šioje vietoje yra integruotas aukštos kokybės LED šviestuvai, kuris suteikia optimalų šviesos srautą.

5 metų garantija

Visi mūsų taškiniai šviestuvai sukurti ilgam naudojimui. Jiems suteikiama 5 metų garantija, kad kasdien galėtumėte mėgautis ilgalaikiu kokybišku apšvietimu.

Šilta pritemdoma šviesa

Pakeiskite kambario aplinką, kad būtų pritaikyta jums. Naudojami „Philips WarmGlow“ šviesos diodų taškinius šviestuvus, apšvietimo reguliatoriumi galite sukurti idealią atmosferą. Tolygiai pritemdykite nuo 2 700 K ryškios šviesos, reikalingos konkrečiai veiklai, iki 2 200 K viliojančios šiltos šviesos patogiam laisvalaikiui. Kuo labiau pritemdysite, tuo bus šiltesnė šviesa.

Aukštos kokybės medžiagos

Šis taškinis šviestuvai yra pagamintas iš patvarių, aukštos kokybės medžiagų ir pasižymi puikia apdaila. Todėl gaminys yra tvirtas ir patvarus – jis daugelį metų puoš ir apšvies Jūsų namus.

Paprastas reguliuoti šviestuvo gaubtas

Reguliuojamas šviestuvo gaubtas sukurtas nukreipti šviesą ten, kur jos labiausiai reikia.

Idealiai tinka detalių apšvietimui

Moderni LED taškinė lemputė su plataus kampo (40 laipsnių) šviesos srautu puikiai tinka detalėms apšviesti ir bendrajam apšvietimui. Ji idealiai tinka virtuvėms, svetainėms ir valgomiesiems apšviesti.

Specifikacijos

Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose

Dizainas ir apdaila

- Spalva: Balta
- Medžiaga: Metalas

Ilgamžiškumas

- Jungiklio ciklų skaičius: 50 000

Aplinkosauga

- Disposal of the product: Pasibaigus (ekonominiam) eksploatavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Papildoma funkcija / priedas

- 5 metų garantija LED moduliui: Taip
- Pritaikomas lempučių gaubtuvėlis: Taip
- „click!FIX“ tvirtinimas: Taip
- Tikslus šviesos srautas: Taip
- Integruota LED: Taip

Šviesos savybės

- Spalvos indeksas (CRI): 80

Kita

- Sukurta specialiai: Miegamasis, Svetainė, Valgomasis, Virtuvei, Darbo kabinetas, Prieškambaris
- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Lubiniai/sieniniai taškiniai šviestuvai
- EyeComfort: Taip
- Papildomos funkcijos: Pritemdoma, WarmGlow

Kitos savybės

- Efektyvumas: 111 lm/W

Gaminio matmenys ir svoris

- Grynas svoris: 0,820 kg
- Aukštis: 8,5 cm
- Ilgis: 44,2 cm
- Plotis: 7,0 cm

Techninė priežiūra

- Garantija: 5 metai

Techniniai duomenys

- Naudojimo laikas iki: 30 000 val.
- Bendras įrenginio skleidžiamų liumenų skaičius: 1500
- Šviesos spalva: 2200–2700
- Elektros energija: 220–240 AC
- Reguliuojamo šviesos srauto įrengimas: Taip
- LED: Taip
- Pridedamo šviesos šaltinio energijos klasė: F
- Pridėtos lempučių galia vatais: 16.5
- IP kodas: IP20
- Apsaugos klasė: I klasė
- Keičiamasis šviesos šaltinis: Ne
- Šviesos šaltinių skaičius: 3

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8718696154649
- Grynas svoris: 0,82 kg
- Grynas svoris: 0,93 kg
- Aukštis: 50,8 cm
- Ilgis: 11,3 cm
- Plotis: 11,3 cm



Išleidimo data: 2025-02-19
Versija: 0.697

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com