

PHILIPS

po spintelėmis
montuojamas šviestuvas

„Linea“


PAILGA LED 4000 K

balta

LED



85089/31/16



Dekoruokite namus šviesa

Sutaupykite iki 80 % energijos su šiais „Philips“ šviesos diodų linijiniais juostiniais šviestuvais. Integruotieji šviesos diodai skleidžia kokybišką šaltai baltą šviesą, puikiai tinkančią bendrajam apšvietimui sukurti. Dėl modulinės sistemos lengva prijungti kelis juostinius šviestuvus vieną prie kito.

Tvarūs šviesos sprendimai

- Energijos taupymas
- Aukštos kokybės LED šviestuvas
- Itin ilgas naudojimo laikas, net 20 metų
- Šalta balta šviesa
- LED moduliui ir pagrindiniam įrenginiui „Philips“ suteikia 5 m. garantiją

Ypatingos savybės

- Galima prijungti prie kitų tos pačios serijos gaminių
- Turi įjungimo / išjungimo jungiklį

Ypatybės

Energijos taupymas



Ši „Philips“ energiją taupanti lempuė, palyginti su tradicinėmis lempuėmis, taupo energiją, todėl jūsų sąskaitos už elektros energiją bus mažesnės ir prisidėsite prie aplinkos tausojimo.

Aukštos kokybės LED šviestuvai



Šioje „Philips“ lemposje esanti šviesos diodų elektros lempuė yra unikalus „Philips“ sprendimas – įjungus ji akimirksniu skleidžia optimalią šviesą ir atskleidžia jūsų namuose ryškias spalvas.

Ilgas naudojimo laikas



Šviesos šaltinis, kuriuo galite pasitikėti. Šioje „Philips“ lempuėje panaudota LED technologija, dėl kurios lempuė tarnauja iki 20 000 val. (arba 20 metų, jei laikysite jas įjungtas vidutiniškai 3 val. per dieną, o įjungsitė / išjungsitė ne mažiau kaip 13 000 kartų). Malonu žinoti, kad jums neteks nerimauti dėl taisymo ar lempuės keitimo, o namai bus puikiai ir jaukiai apšviesti.

Šalta balta šviesa



Šviesa gali turėti skirtingas spalvines temperatūras, nurodomas kelvinais (K). Lemputės, kurių vertė kelvinais maža, skleidžia šiltą jaukesnę šviesą, o tos lempuės, kurių vertė kelvinais didesnė, šviečia šalta energijos suteikiančia šviesa. Šis „Philips“ šviestuvas šviečia šaltai balta šviesa, palaikančia jūsų energiją.

5 m. garantija LED sistemai



Be standartinės 2 m. garantijos, kuri suteikiama šiai lempai, „Philips“ suteikia 5 m. garantiją LED sistemai, t. y. šios lempos LED moduliui ir pagrindiniam įrenginiui.

Prijungiamas gaminys



Šį gaminį galima prijungti prie analogiškų gaminių arba kitų tos pačios serijos gaminių.

Turi įjungimo / išjungimo jungiklį



Naudodamiesi į lempą įmontuotu mygtuku, galite lengvai įjungti ir išjungti šviesą.

Specifikacijos

Dizainas ir apdaila

- Spalva: Balta
- Medžiaga: sintetinė medžiaga

Ilgamžiškumas

- Nominali naudojimo trukmė: 20 000

Papildoma funkcija / priedas

- 5 metų garantija LED moduliui: Taip
- Integruota LED: Taip
- Turi įjungimo / išjungimo jungiklį: Taip

Kita

- Sukurta specialiai: Praktiškas
- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Po spintelėmis montuojami šviestuvai
- EyeComfort: Ne

Gaminio matmenys ir svoris

- Grynas svoris: 0,255 kg
- Aukštis: 3,6 cm
- Ilgis: 112,4 cm
- Plotis: 2,5 cm

Techninė priežiūra

- Garantija: 5 metai

Techniniai duomenys

- Šviesos šaltinis atitinka tradicinę lemputę, kurios galia: 200
- Bendras įrenginio skleidžiamų liumenų skaičius: 1600 lm
- Lemputės technologija: LED
- Šviesos spalva: šaltai balta
- Elektros energija: 220–240 V diapazonas, 50–60 Hz
- Pridėtos lemputės galia vatais: 18 W
- IP kodas: IP20 | Apsaugotas nuo lietimo pirštais
- Apsaugos klasė: II klasė – dvigubai izoliuotas
- Šviesos šaltinių skaičius: 1

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8718696127520
- Grynas svoris: 0,26 kg
- Grynas svoris: 0,6 kg
- Aukštis: 0 mm
- Ilgis: 0 mm
- Plotis: 0 mm



Išleidimo data:
2025-08-30
Versija: 0.1200

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com