

PHILIPS

Kaitrinė lemputė

Kaitrinė reflektorinė lempa

60 W

Matinis

E27 cokolis

871150004366578



Dažyta, presuoto stiklo reflektorinė lemputė

Dažytos reflektorinės lemputės skirtos šventiniam apšvietimui sukurti ir tinka restoranams, šokių salėms, diskotekų salėms, fontanams ir „Son et Lumiere“ pasirodymų vietoms apšviesti. Dėl presuoto stiklo vandeniui atsparios konstrukcijos jos idealiai tinka patalpose ir lauke.

Netinkamos kambarių apšvietimui

- Puošnūs spalvų efektai

Ryškios spalvos

- Aukštos kokybės danga

Tinkamos naudoti patalpose ir lauke

- Atspari oro sąlygoms spalvota danga

Ypatybės

Puošnūs spalvų efektai

Prabangios ir sodrios spalvos
akimirksniu nuskaidrinti aplinkai

Aukštos kokybės danga

Atspari oro sąlygoms spalvota danga

Specifikacijos

Lemputės charakteristikos

- Kištukinis lizdas: E27
- Reguluojamas šviesos srautas: Taip
- Lemputės apdaila: Matinis

Lemputės matmenys

- Aukštis: 104,5 mm
- Plotis: 63 mm

Ilgamžiškumas

- Nominali naudojimo trukmė: 1 000

Šviesos savybės

- Pritaikymas / naudojimas: Tikslinis apšvietimas
- Spalvos indeksas (CRI): 100

Tinka šviestuvams

- Forma: NR63
- Įtampa: 230

Energijos sąnaudos

- Energijos sąnaudos: 60

Nominaliosios reikšmės

- Nominalus veikimo laikotarpis: 1 000

Techniniai duomenys

- Pritemdoma: Taip
- Dangtelio pagrindas: E27

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8711500043665
- Grynas svoris: 25,97 g
- Grynas svoris: 38,17 g
- Aukštis: 10,5 cm
- Ilgis: 6,2 cm
- Plotis: 6,2 cm



Išleidimo data: 2025-09-17
Versija: 0.743

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com