

PHILIPS


Šviesos juosta 5 m
RGB

Šviečiančios juostos


RGB

Skaidri

Pritemdoma; RGB



8718696164242



Nuspalvinkite savo pasaulį su „Philips“ LED šviesos juosta

Nuotolinio valdymo pultelis leidžia nesudėtingai reguliuoti šią šviesos juostą ir sklandžiai pritemdyti šviesą iki reikiamo lygio. Keiskite spalvą pagal savo skonį, rinkdamiesi iš 30 iš anksto nustatytų spalvų. „Philips“ LED šviesos juostas lengva pritvirtinti, supjaustyti pagal dydį ir priklijuoti prie bet kokio paviršiaus

Paprastas sumontavimas

- Nupjaukite iki reikiamo dydžio

Savaiminis diegimas

- Įkiškite ir paleiskite: lengva sumontuoti

Valdiklis

- Kad būtų patogų, pridedamas nuotolinio valdymo pultelis

Ypatybės

Nupjaukite iki reikiamo dydžio

Lengvai išpjaukite šviesos juostas, kad tilptų jūsų erdvėje. Šviesos juostoje pažymėtos vietos nurodo, kur galima kirpti.

Įkiškite ir paleiskite: lengva sumontuoti

Mūsų „Įkiškite ir įjunkite“ šviesos juostas paprasta sumontuoti, todėl galite iš karto pradėti jomis mėgautis. Viskas, ko reikia, yra dėžutėje.

Kad būtų patogų, pridamas nuotolinio valdymo pultelis

Rinkitės skirtingas apšvietimo spalvas ir pritemdymo lygius bei skirtingus iš anksto nustatomus apšvietimo nustatymus.

Specifikacijos

Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Reguliuojamas šviesos srautas: Taip

Dizainas ir apdaila

- Spalva: Permatoma
- Medžiaga: Plastiko

Ilgamžiškumas

- Jungiklio ciklų skaičius: 15 000
- Nominali naudojimo trukmė: 20 000

Aplinkosauga

- Gaminio išmetimas: Pasibaigus (ekonominiam) eksploatavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Papildoma funkcija / priedas

- Pritaikomas lempučių gaubtuvėlis: Ne
- Pritemdoma nuotolinio valdymo pultu: Ne
- Integruota LED: Taip
- Įjungimo / išjungimo jungiklis laide: Taip
- Pridėtas maitinimo adapteris: Taip
- Pridėtas nuotolinio valdymo pultelis: Ne

Šviesos savybės

- Šviesos spindulio kampas: 110 laipsnis (-iai)
- Spalvos indeksas (CRI): 45

Šviesos juosta/Šviesos juosta

- Galima pailginti: Ne

Kita

- Sukurta specialiai: Miegamasis, Svetainė, Valgomasis, Virtuvei, Darbo kabinetas, Prieškambaris
- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Šviečiančios juostos
- EyeComfort: Ne
- Papildomos funkcijos: Pritemdoma, RGB spalvos

Kitos savybės

- Lemputės srovė: 200 mA
- Efektyvumas: 20 lm/W

Gaminio matmenys ir svoris

- Grynasis svoris: 0,205 kg
- Aukštis: 0,26 cm
- Ilgis: 500 cm
- Plotis: 1 cm

Techninė priežiūra

- Garantija: 2 metai

Techniniai duomenys

- Bendras įrenginio skleidžiamų liumenų skaičius: -
- Šviesos spalva: RGB
- Elektros energija: 220-240 AC
- IP kodas: IP20
- Apsaugos klasė: II klasė

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminyje: 8718696164242
- Grynasis svoris: 0,28 kg
- Grynasis svoris: 0,32 kg
- Aukštis: 16 cm
- Ilgis: 5,5 cm
- Plotis: 16 cm



Išleidimo data:
2025-05-29
Versija: 0.443

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com