

# PHILIPS


Šviesos juosta 2 m

Šviečiančios juostos

3500 K

Skaidri

8718696164273



## Aukščiausios kokybės šviesa ir stilius

Jauki linijinė šviesa jūsų erdvei

### Tinka jūsų interjerui

- Kompaktiškas dydis mažai erdvei

### Medžiaga ir apdaila


- Aukštos kokybės medžiagos

# Ypatybės

## Kompaktiškas dydis mažai erdvei

Puikiai tinka mažose erdvėse

## Aukštos kokybės medžiagos



Patvari ir patraukli medžiaga patraukliai ir ilgalaikėi investicijai.

# Specifikacijos

## Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose

## Dizainas ir apdaila

- Spalva: Permatoma
- Medžiaga: Plastiko

## Ilgamžiškumas

- Jungiklio ciklų skaičius: 15 000

## Aplinkosauga

- Disposal of the product: Pasibaigus (ekonominiam) eksploataavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

## Papildoma funkcija / priedas

- Pritaikomas lemputės gaubtuvėlis: Ne
- Pritemdoma nuotolinio valdymo pultu: Ne
- Integruota LED: Taip
- Įjungimo / išjungimo jungiklis laide: Taip
- Pridėtas maitinimo adapteris: Taip
- Pridėtas nuotolinio valdymo pultelis: Ne

## Šviesos savybės

- Šviesos spindulio kampas: 110 laipsnis (-iai)
- Spalvų darna: 6 SDCM
- Spalvos indeksas (CRI): 80

## Šviesos juosta/Šviesos juosta

- Galima pailginti: Ne

## Kita

- Sukurta specialiai: Miegamasis, Svetainė, Valgomasis, Virtuvei, Darbo kabinetas, Prieškambaris
- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Šviečiančios juostos
- EyeComfort: Ne

## Kitos savybės

- Lemputės srovė: 100 mA
- Efektyvumas: 87 lm/W

## Gaminio matmenys ir svoris

- Grynas svoris: 0,116 kg
- Aukštis: 0,26 cm
- Ilgis: 200 cm
- Plotis: 0,8 cm

## Techninė priežiūra

- Garantija: 2 metai

## Techniniai duomenys

- Naudojimo laikas iki: 20 000 val.
- Bendras įrenginio skleidžiamų liumėnų skaičius: 830
- Šviesos spalva: 3500
- Elektros energija: 220–240 AC
- Reguluojamo šviesos srauto įrengimas: Ne
- LED: Taip
- Pridėtos lemputės galia vatais: 9
- IP kodas: IP20
- Apsaugos klasė: II klasė

8718696164273

**Pakuotės matmenys ir svoris**

- EAN/UPC – gaminys: 8718696164273
- Grynasis svoris: 0,17 kg
- Grynasis svoris: 0,21 kg
- Aukštis: 13,5 cm
- Ilgis: 5,5 cm
- Plotis: 13,5 cm



Išleidimo data: 2025-04-19  
Versija: 0.364

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)