

PHILIPS

Įprasta forma

LED

40 W

E27

8718699624057



Susikurkite senovinį žavesį

Šis „Philips“ senovinis laidas pagamintas iš audinio virvutės ir metalinio lizdo su matine apdaila, siekiant suteikti senovės pojūtį jūsų gyvenamajai erdvei. Naudokite su E27 šviesos diodų lemputę iš „Philips“ senovinės linijos įvaizdžiui užbaigti.

Sukurtas jūsų svetainei ar miegamajam

- Aukštos kokybės medžiagos
- Reguliuojamo ilgio laidas

Pasirinkite paprastą senų lempučių pakaitalą

- Laidas

Ypatybės

Aukštos kokybės medžiagos [laidas]

Šis gražia medžiaga padengtas laidas užtikrina, kad sumontuotas šviestuvas kabės tiesiai. Metalinio lizdo apdaila matiniu satinu paryškina visų lempučių antikinę išvaizdą.

Reguliuojamo ilgio laidas [laidas]

Laidą galima visiškai nustatyti pritaikant bet kuriam aukščiui – tai leidžia lanksčiai išdėstyti stilingą dinamišką pakabinamo šviestuvo derinį virš virtuvinės salos ir valgomojo stalo.

Laidas

„Philips“ lemputes galima naudoti kartu su vienu iš „Philips“ laidų, o tokia kombinacija puikiai užpildo interjero apšvietimą ir suteikia svetainei pramonės pojūtį.

Specifikacijos

Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Lempos forma: Priedas
- Kištukinis lizdas: E27

Ilgamžiškumas

- Šviesos srauto stabilumo koeficientas: 70%

Šviesos savybės

- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: viso srauto šviesa akimirksniu
- Šviesos efektyvumas (vardinis) (nomin.): 0,00 lm/W

Kita

- Papildomos funkcijos: Dekoratyvinis

Kitos savybės

- Lemputės srovė: 330 mA
- CE ženklas: Taip
- Atitinka ES RoHS: Taip

Energijos sąnaudos

- Įtampa: 120–240 V
- Energijos sąnaudos: 40 W

Nominaliosios reikšmės

- Nominalioji galia: 40 W

Techniniai duomenys

- Linijos dažnis: 50 to 60
- Dangtelio pagrindas: E27

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminy: 8718699624057
- Grynas svoris: 0,43 kg
- Grynasis svoris: 0,48 kg
- Aukštis: 16,9 cm
- Ilgis: 7,1 cm
- Plotis: 16,9 cm



Išleidimo data:
2025-08-30
Versija: 0.1041

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com