

PHILIPS

ST64 - E27 išmanioji lemputė

„Hue White Ambiance
Filament“

Nuo šiltos iki šaltai baltos

Tiesioginis valdymas
„Bluetooth“ ryšiu

Valdykite programėle arba
balsu*

Prijunkite „Hue Bridge“, kad
galėtumėte naudotis daugiau
funkcijų



8719514301467



Paprastas išmanusis apšvietimas

Vintažinė išvaizda ir visi išmaniųjų lempučių privalumai – Edisono stiliaus ST64 LED lemputė su suktu vidiniu siūlu, šviečianti nuo šiltai iki šaltai balta spalva, su ryškumo sumažinimu.

Neribotos galimybės

- Vintažinis dizainas ir modernios galimybės

Paprastas sumanus apšvietimas

- „Bluetooth“ programėle valdykite iki 10 lempų
- Valdykite apšvietimą balsu*
- Susikurkite tinkamą nuotaiką, naudodami švelnią baltą šviesą



Ypatybės

Vintažinis dizainas ir modernios galimybės



Atkurta populiarūs Edisono lempučių, turinčių išskirtinę šviečiančią vidinę spiralę ir permatomą rutulį, išvaizda ir naudojamos išmaniosios volframinės lemputės. Šių išmaniųjų retro stiliaus šviesos diodų lempučių išvaizda yra paprasto vintažinio dizaino, jos pasižymi „Philips Hue“ išmaniojo apšvietimo galia.

„Bluetooth“ programėle valdykite iki 10 lempų



Naudodami „Hue Bluetooth“ programėlę galite valdyti „Hue“ išmaniąsias lemputes viename namų kambaryje. Pridėkite iki 10 išmaniųjų lempučių ir valdykite jas mygtuko palietimu mobiliajame įrenginyje.

Valdykite apšvietimą balsu*



Valdykite apšvietimą ne rankomis, o balsu! Paprastomis balso komandomis galite valdyti kelias lemputes kambaryje arba tik vieną lemputę. * Veikia su „Google Assistant“ ir „Amazon Alexa“.

Susikurkite tinkamą nuotaiką, naudodami švelnią baltą šviesą



„Hue“ lemputės ir šviestuvai naudoja švelnią baltą šviesą. Pritemdomos nuo ryškios dienos šviesos iki mažo ryškumo naktinės šviesos, šiomis išmaniosiomis lemputėmis pripildysite namus tinkamo lygio šiltos šviesos, kai tik prireiks.

Specifikacijos

Lemputės matmenys

- Matmenys (P x A x G): 60x133

Aplinkosauga

- Darbinė drėgmė: 5 % <H<95 % (be kondensacijos)
- Darbinė temperatūra: –20–45 °C

Papildoma funkcija / priedas

- Reguluojamas „Hue“ programėle ir jungikliu: Taip

Garantija

- 2 metai: Taip

Energijos sąnaudos

- Energijos efektyvumo etiketė (EEL): G

Techninė priežiūra

- Garantija: 2 metai

Techniniai duomenys

- Liumenų našumas esant 4000 K: 550 lm
- Svoris: 56
- Lemputės technologija: LED
- Cokolis / dangtelis: E27
- Liumenų našumas esant 2700 K: 550 lm
- EPREL registracijos numeris: 400276

Lemputė

- Spalvos temperatūra: 2200–4500K
- Skersmuo: 60 mm
- Lemputės formos indeksas: ST64
- Aukštis: 133 mm
- Įvesties įtampa: 220V–240V
- Veikimo trukmė: 15 000 val.
- Šviesos srautas: Nuo šilgai iki šaltai baltos šviesos
- Liumenų srautas: 550 lm
- Maks. energijos suvartojimas darbo režimu: 7 W
- Maks. energijos suvartojimas budėjimo režimu: 0.5 W
- Įjungimo ciklo skaičius: 50 000
- Galingumo koeficientas: 0.6
- Nominalus vidutinis veikimo laikotarpis: 15 000 val.
- Atnaujinama programinė įranga: prijungus prie „Bluetooth App“ arba „Hue Bridge“
- Paleidimas: Akimirksniu 100 % šviesos srautas
- Galingumas: 7 W
- Ryšio protokolas: „Bluetooth“ ir „Zigbee“
- Atnaujinama programinė įranga: Prijungus prie „Bluetooth App“ arba „Hue Bridge“

Dėžutės turinys

- „Hue“ lemputės: 1

Palaiko

- Suderinama su efektų funkcija: Yes
- Suderinama su „HomeKit“: Yes
- „Philips Hue“ programėlė: IOS 15 ir naujesnės versijos, „Android“ 10.0 ir naujesnės versijos
- Balso pagalbinė priemonė: „Amazon Alexa“, „Google Assistant“, „Apple HomeKit“ (per „Hue Bridge“), „Microsoft Cortana“ (per „Hue Bridge“)
- Defined support period: 5 years, except 3 years for Hue Bridge (see “End of Support Policy”)

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminy: 8719514301467
- Grynas svoris: 0,05 kg
- Grynas svoris: 0,12 kg
- Aukštis: 17,6 cm
- Ilgis: 7,2 cm
- Plotis: 7,2 cm
- Medžiagos numeris (12NC): 929002477701



Išleidimo data:
2024-04-22
Versija: 0.454

© 2024 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com