

PHILIPS

Žvakė, 25 W B35
E14, 2 vnt.

LED

2700 K

250 lm

15 000 val.



8719514310018



Namams skirti šiuolaikiniai šviesos diodai

Šiuolaikinės LED lemputės padeda sukurti bendrą namų apšvietimą kasdienei veiklai namuose. Nedelsiant sumažinsite išlaidas energijai ir rečiau keisite lemputes nesumažindami naudojamo apšvietimo kokybės.

Specifikacijos

Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Lempos forma: Ne kryptinė žvakės formos lemputė
- Kištukinis lizdas: E14
- Reguluojamas šviesos srautas: Ne
- Lemputės apdaila: Matinis
- Bulb Material: Plastic

Ilgamžiškumas

- Jungiklio ciklą skaičius: 50 000
- Nominali naudojimo trukmė: 15 000

Aplinkosauga

- Gaminio išmetimas: Pasibaigus (ekonominiam) eksploatavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Šviesos savybės

- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Spalvos temperatūra: 2700 K
- Nominalus šviesos srautas: 250 lm
- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: 0.5
- Spalvų kodas: 827 | CCT of 2700K
- Šviesos efektyvumas (vardinis) (nomin.): 89 lm/W

Kita

- EyeComfort: Taip
- LED Innovations: EyeComfort

Pakuotės informacija

- EAN: 8719514310018
- EOC: 871951431001800
- Gaminio pavadinimas: LED 25W B35 E14 WW FR ND 2SRT6

Energijos sąnaudos

- Galingumo koeficientas: 0.41
- Įtampa: 220–240 V
- Galios vatais atitikmuo: 25 W
- Energijos efektyvumo etiketė (EEL): F
- Energijos sąnaudos: 2,8 W

Gaminio matmenys ir svoris

- Bendras aukštis: 106 mm
- Bendrasis ilgis: 106 mm
- Bendras plotis: 35 mm

Techniniai duomenys

- Dažnis: 50–60
- EPREL registracijos numeris: 453218

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminy: 8719514310018
- Grynas svoris: 0,08 kg
- Grynasis svoris: 0,12 kg
- Aukštis: 14,6 cm
- Ilgis: 4,6 cm
- Plotis: 8,5 cm



Išleidimo data:
2025-09-10
Versija: 0.376

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com