

PHILIPS

Itin plonas lubinis
šviestuvai, 22W

Lubiniai šviestuvai

2700 K

Balta

Reguliuojamas šviesos srautas



8719514327061



Vienas šviestuvai. Jūsų jungiklis. Trys apšvietimo nustatymai

Sukurkite tinkamą nuotaiką, pakeisdami ryškumą. Naudodami „Philips SceneSwitch“ šviesos diodų lubinius šviestuvus, galite parinkti tris ryškumo nustatymus, kurie puikiai tiks kiekvienai akimirka. Nereikia įrengti apšvietimo regulatoriaus ar kitų prietaisų – užtenka turimo jungiklio.

Sukurtas jūsų svetainei ar miegamajam

- Puikiai tinka tiek ilsintis, tiek bendraujant

Tinka jūsų interjerui

- Itin plonas dizainas

Paprasta išbandyti

- Galimybė šviestuvą tvirtinti ant sienos ar lubų, padės jį tobulai pritaikyti prie jūsų turimo interjero.
- Paprastas sumontavimas

Šviesos efektas

- Vienodas šviesos paskirstymas

Aukščiausia kokybė

- EyeComfort – akims maloni šviesa

Ypatybės

Puikiai tinka tiek ilsintis, tiek bendraujant

Svetainė yra kiekvienų namų širdis. Tai vieta, kur šeimos nariai atsipalaiduoja ir bendrauja su svečiais. Svetainės ir miegamojo kambario apšvietimas turi būti lengvai reguliuojamas, kad jį būtų galima pritaikyti skirtingiems poreikiams per visą dieną. Atidžiai priderinti šviesos šaltiniai ir žaismingi sluoksniai sukuria erdvės pojūtį ir suteikia kambariui šilumos bei jaukumo.

Itin plonas dizainas

Plonas dizainas puikiai tinka kambariams su žemomis lubomis, kadangi jį galima įrengti lygiai su paviršiumi.

Pritaikomas tvirtinimas prie sienos ar lubų

Paprastas sumontavimas

Daugiau nekils jokių rūpesčių dėl montavimo. Tiesiog pritvirtinkite arba pakabinkite šviestuvą ant sienos arba lubų ir įkiškite kištuką; dabar šviestuvus paruoštas užsidegti.

Vienodas šviesos paskirstymas

Tolygiai paskirstykite šviesą po kambarius.

Patogumas akims

Prasta šviesa gali sukelti akių nuovargį. Kadangi daugelis iš mūsų daugiausiai laiko praleidžia patalpose, tinkamas namų apšvietimas yra svarbiau nei bet kada anksčiau. Mūsų gaminiai atitinka griežtus bandymų kriterijus, įskaitant mirgėjimo, blyksėjimo, akinimo, spalvų perteikimo ir pritemdymo, kad būtų užtikrinta, jog jie atitinka „EyeComfort“ reikalavimus. „Philips“ LED lemputės ne tik skleidžia malonią šviesą, bet ir palaiko ją tokią visą eksploatavimo laiką, užtikrindamos pastovią šviesos kokybę, išvestį ir spalvas daugiau nei dešimtmetį. Įjunkite tokią šviesą, kuri maloni jūsų akims. Jūsų akys jums padėkos.

Specifikacijos

Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose

Dizainas ir apdaila

- Spalva: Balta
- Medžiaga: Metalas, Plastiko

Ilgaamžiškumas

- Jungiklio ciklą skaičius: 20 000

Papildoma funkcija / priedas

- Pritaikomas lempučių gaubtuvėlis: Ne
- Pritemdoma nuotolinio valdymo pultu: Ne
- Integruota LED: Taip
- Pridėtas nuotolinio valdymo pultelis: Ne

Šviesos savybės

- Spalvų darna: 6 SDCM
- Spalvos indeksas (CRI): 80

Kita

- Sukurta specialiai: Miegamajam, Svetainė, Valgomasis, Virtuvei, Darbo kabinetas, Garažas
- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Lubiniai šviestuvai
- EyeComfort: Taip
- Papildomos funkcijos: Pritemdoma

Kitos savybės

- Lemputės srovė: 110 mA
- Efektyvumas: 90 lm/W

Gaminio matmenys ir svoris

- Grynas svoris: 1,13 kg
- Aukštis: 2,3 cm
- Ilgis: 43 cm
- Plotis: 43 cm

Techninė priežiūra

- Garantija: 5 metai

Techniniai duomenys

- Naudojimo laikas iki: 20 000 val.
- Skersmuo: 430 mm
- Bendras įrenginio skleidžiamų liumėnų skaičius: 2000
- Šviesos spalva: 2700
- Elektros energija: 220-240 AC
- Reguliuojamo šviesos srauto įrengimas: Kelių lygių pritemdymas – Nenaudokite su apšvietimo regulatoriumi
- LED: Taip
- Pridėtos lempučių galia vatais: 22

- IP kodas: IP20
- Apsaugos klasė: II klasė

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8719514327061
- Grynas svoris: 1,11 kg
- Grynasis svoris: 1,3 kg
- Aukštis: 43 cm
- Ilgis: 2,8 cm
- Plotis: 42,5 cm
- Medžiagos numeris (12NC): 929002666801



Išleidimo data:
2024-04-25
Versija: 0.326

© 2024 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com