

PHILIPS

„Kinno“ sieniniai šviestuvai
25 W E27 be lemputės

Lauko šviestuvai

Be lemputės

Juoda

Atsparus vandeniui

8720169351417



Mėgaukitės nuostabiu sodu

Šis „Philips Kinno“ lauko sieninis šviestuvas sukurtas atsižvelgiant į naujausias tendencijas ir modernų gyvenimo būdą, kad sukurtų trokštamą jaukią aplinką.

Lengva naudoti

- Lempūtė nepridedama

Dizainas jūsų sode

- Stilingas šiuolaikinis sodo dizainas
- Rinkitės sieninius lauko šviestuvus

Aukščiausia kokybė

- Aukštos kokybės medžiagos

Sukurta laukui

- IP44 – atsparus orų pokyčiams

Ypatingos savybės

- Kad būtų patogiau, pridedamas ir judesio jutiklis

Ypatybės

Lemputė nepridedama

Prie šio šviestuvo šviesos lemputė nepridedama, todėl galite pasirinkti šviesos srautą, kuris geriausiai tinka jūsų patalpai ir asmeniniam skonui. „Philips“ šviesos diodų lemputės pasirinkimas užtikrins aukštos kokybės ir ilgai veikiančią šviesos šaltinį.

Stilingas šiuolaikinis sodo dizainas

Šiuolaikinio dizaino „Philips“ šviestuvai yra stilingi, bet santūrūs, gražūs tiek dieną, tiek naktį, neužgožiantys jūsų sodo ar terasos. Galite rinktis iš plataus šviestuvų asortimento, todėl tikrai rasite tokį, kuris tiks jūsų lauko erdvei ir skonui.

Rinkitės sieninius lauko šviestuvus

Šis sieninis šviestuvas apšvies didžiąją jūsų kiemo dalį, o jį prijungti galėsite prie priekinių durų arba terasos sienų.

Aukštos kokybės medžiagos



Ši „Philips“ lauko lempa pagaminta iš patvarių, aukštos kokybės medžiagų ir pasižymi puikia apdaila. Todėl gaminys tvirtas ir ilgai veikiančias – jis atsparus korozijai ir gali atlaikyti bet kokias oro sąlygas.

IP44 – atsparus orų pokyčiams



Šis „Philips“ lauko šviestuvas yra specialiai sukurtas drėgnai lauko aplinkai ir buvo kruopščiai išbandytas siekiant užtikrinti atsparumą vandeniui. Jo IP44 įvertinimas reiškia, kad jis buvo sertifikuotas kaip apsauga nuo dulkių ir vandens pūslių – puikiai tinka bendram naudojimui lauke.

Kad būtų patogiau, pridedamas ir judesio jutiklis



Komplekte yra judesio jutiklis, todėl jums grįžus namo įsijungs apšvietimas; jis įsijungs, kai į namus įžengs ir kas nors kitas.

Specifikacijos

Dizainas ir apdaila

- Spalva: Juoda
- Medžiaga: Metalas

Aplinkosauga

- Gaminio išmetimas: Pasibaigus (ekonominiams) eksploataavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Papildoma funkcija / priedas

- Apsauga nuo rūdžių, apsauga nuo dulkių: Taip
- Dvikryptė šviesa: Ne
- Dienos ir nakties jutiklis: Taip
- Atsparumas įvairioms oro sąlygoms: Taip
- Integruota LED: Ne
- Judesio jutiklis: Taip
- Saulės energija: Ne
- Dekoratyvinis: Ne

Kita

- Sukurta specialiai: Sodas, Terasa
- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Sieniniai šviestuvai
- EyeComfort: Ne
- Papildomos funkcijos: Atsparūs vandeniui

Gaminio matmenys ir svoris

- Grynas svoris: 1,25 kg
- Bendras aukštis: 320 mm
- Bendrasis ilgis: 170 mm
- Bendras plotis: 210 mm

Techninė priežiūra

- Garantija: 2 metai

Techniniai duomenys

- Elektros energija: 220-240 AC
- Reguliuojamo šviesos srauto įrengimas: Ne
- Cokolis / dangtelis: E27
- Pakaitinės lempučių maksimali galia vatais: 25
- IP kodas: IP44 | Apsaugotas nuo vielos ir atsparus purlams
- Apsaugos klasė: I klasė – įžemintas
- Keičiamasis šviesos šaltinis: Taip

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminy: 8720169351417
- Grynas svoris: 1,25 kg
- Grynasis svoris: 1,49 kg
- Aukštis: 37 cm
- Ilgis: 20 cm
- Plotis: 24 cm



Išleidimo data:
2025-08-30
Versija: 0.243

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com