

PHILIPS

Gintaro spalvos kaitrinė
lemputė 60W G125 E27

LED

2200 K

806 lm

15 000 val.

Pritemdoma



8721103049155



Dekoruokite namus natūralia šviesa

Ši lemputė yra ir dekoratyvi, ir funkcionali, elegantiško senovinio dizaino su matoma spiraline gija ir skleidžia ryškią natūralią šviesą bei puikiai perteikia spalvas. Iš karto pradėkite taupyti energiją, naudodami 15 000 valandų veikiančią lemputę.

Aukštos kokybės apšvietimas

- Skirta Jūsų akių patogumui

Aukštos kokybės šviesos diodų šviestuvai, sukurtas naudoti dešimtmečius

- Šviesa, kuri parodo tikrąsias spalvas

Sukurtos būti pastebimomis, puikiai atrodo tiek įjungus, tiek išjungus šviesą

- Klasikinis stiklinis šviesos diodas

Vintažinis lemputės dizainas su spiraliniu siūlu

- Tai senovinio dizaino šviestuvai, sukurtas grožiui ir našumui, su matomu spiraliniu siūlu. Suteikite stiliaus ir elegancijos bet kuriam kambariui – nesvarbu, ar šviesa įjungta, ar išjungta.

Aukštos kokybės spiralinis, plonas siūlas

- Subtilus spiralinis siūlas suteikia lemputei estetinio patrauklumo. Sukurkite šiltą ir jaukią atmosferą švelnia ir natūralia šviesa, kuri turi puikų spalvų perteikimą – CRI 90.

Ypatybės

Skirta Jūsų akių patogumui



Lengva pastebėti, kaip ryškus apšvietimas gali varginti akis. Jei per daug ryškus, atsiranda atspindžių. Jei per švelnus, jaučiate mirgėjimą. Dabar galite švelniai apšviesti savo pasaulį šviesos diodų lemputėmis, kurios

sukurtos taip, kad nevargintų akių ir sukurtų tobulą atmosferą jūsų namuose.

Šviesa, kuri parodo tikrąsias spalvas



Pamatykite tikrąsias savo drabužių spalvas, kai išsirinksite aprangą iš savo drabužių spintos – galite drąsiai derinti raudoną suknelę su raudonais batais ir būti tikri, kad spalvos puikiai dera.

Permatomo stiklo dizainas

Jums patinkanti išvaizda ir savybės, kokių tikėtės. Klasikinis permatomo stiklo dizainas, atkartojantis nuostabų įprastų lempučių spindinčios šviesos efektą ir idealiai tinkantis visur namuose.

Vintažinis lemputės dizainas Aukštos kokybės plonas siūlas

Specifikacijos

Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Lempos forma: Rutulio formos nekryptinė lemputė
- Kištukinis lizdas: E27
- Reguluojamas šviesos srautas: Taip
- Lemputės apdaila: Gintaro
- Bulb Material: Glass

Ilgaamžiškumas

- Jungiklio ciklų skaičius: 20 000
- Nominali naudojimo trukmė: 15 000

Aplinkosauga

- Gaminio išmetimas: Pasibaigus (ekonominiams) eksploataavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Šviesos savybės

- Šviesos spindulio kampas: 300 laipsnis (-iai)
- Spalvos indeksas (CRI): 90
- Spalvos temperatūra: 2200 K
- Nominalus šviesos srautas: 806 lm
- Šviesos efektyvumas (vardinis) (nomin.): 110 lm/W

Kita

- EyeComfort: Taip
- LED Innovations: EyeComfort
- Papildomos funkcijos: Dekoratyvinis, Pritemdoma

Pakuotės informacija

- EAN: 8721103049155
- EOC: 872110304915500
- Gaminio pavadinimas: LED G125 60W 2200K E27 Amber SP D 1PF/4

Energijos sąnaudos

- Galingumo koeficientas: 0.5
- Įtampa: AC 220–240 V
- Galios vatais atitikmuo: 60 W
- Energijos efektyvumo etiketė (EEL): E
- Energijos sąnaudos: 7,3 W

Gaminio matmenys ir svoris

- Bendras aukštis: 170 mm
- Bendrasis ilgis: 170 mm
- Bendras plotis: 125 mm

Techniniai duomenys

- Dažnis: 50-60
- EPREL registracijos numeris: 2209193

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8721103049155
- Grynas svoris: 0,09 kg
- Grynasis svoris: 0,16 kg
- Aukštis: 22,6 cm
- Ilgis: 13,1 cm
- Plotis: 13,1 cm



Išleidimo data:
2025-09-06
Versija: 0.223

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com