

PHILIPS

Lubinis ventiliatoriaus
šviestuvas 35(ventiliatorius)
+24(šviestuvas)W

Lubiniai ventiliatoriai su
apšvietimu

3000/4300/6500K

Balta

Nuotolinio valdymo pultelis

8721103057525



Dinamiška šviesa ir tylus, komfortiškas vėjas

„Philips“ lubinio ventiliatoriaus LED lemputė sujungia pritemdomą, pritaikomą baltą šviesą ir patogų lubinį ventiliatorių su plačiomis mentėmis, užtikrinantį didelį oro srautą. Naudodami „SceneSwitch“ apšvietimo nustatymus ir nuotolinio valdymo pultą lengvai sukursite tobulą atmosferą bet kurioje erdvėje.

Paprasta išbandyti

- Naudokite ištikus metus

Foninio apšvietimo efektas

- Ryškus, tačiau patogus lubinis šviestuvas

Valdiklis

- Nuotolinio valdymo pulteliu galima lengvai valdyti visas lubinio ventiliatoriaus ir šviestuvo funkcijas. Įjunkite arba išjunkite šviesą ar ventiliatorių, pasirinkite iš trijų ventiliatoriaus greičių, perjunkite „SceneSwitch“ šviesos nustatymus, naudokite žibintuvėlio funkciją arba nustatykite vieną iš penkių laikmačių.

Ypatybės

Naudokite ištaisius metus

Naudodami vasaros ir žiemos veikimo režimus gausite geriausius oro cirkuliavimo jūsų erdvėje ištaisius metus nustatymus.

Ryškus, tačiau patogus lubinis šviestuvas

„Philips“ šviesos diodų lubinis šviestuvas su įtraukiamu ventiliatoriumi jūsų namams suteikia ryškia, tačiau patogią, šviesą, kurią galite valdyti naudodamiesi komplekte esančiu nuotolinio valdymo pulteliu arba sieniniu jungikliu.

Pridėtas nuotolinio valdymo pultelis

Nuotolinio valdymo pultelis leidžia lengvai valdyti visas lubų ventiliatoriaus ir šviesos funkcijas. Įjunkite arba išjunkite šviestuvą arba ventiliatorių, pasirinkite iš trijų ventiliatoriaus greičių, perjunkite „SceneSwitch“ šviesos nustatymus arba laikmačius.

Specifikacijos

Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose

Dizainas ir apdaila

- Spalva: Balta
- Medžiaga: Metalas

Ilgamžiškumas

- Vidutinė eksploatacijos trukmė (po 2,7 val. per parą): 20 metai
- Jungiklio ciklų skaičius: 20 000
- Nominali naudojimo trukmė: 20 000

Aplinkosauga

- Gaminio išmetimas: Pasibaigus (ekonominiam) eksploataavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Papildoma funkcija / priedas

- Pritemdoma nuotolinio valdymo pultu: Ne
- Integruota LED: Taip
- Pridėtas nuotolinio valdymo pultelis: Taip

Šviesos savybės

- Spalvų darna: 6 SDCM
- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Spalvos temperatūra: 2700–4000–6500 K
- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: 2
- Šviesos efektyvumas (vardinis) (nomin.): 110 lm/W

Kita

- Sukurta specialiai: Miegamasis, Svetainė, Valgomasis, Biurai
- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Lubiniai ventiliatoriai su apšvietimu
- EyeComfort: Taip
- LED Innovations: EyeComfort
- Papildomos funkcijos: Nuotolinio valdymo pultelis

Kitos savybės

- Lemputės srovė: 280 mA
- Ventiliatoriaus srovė: 11 900 m³/h
- Ventiliatoriaus efektyvumas: 340

Energijos sąnaudos

- Galingumo koeficientas: 0.9

Gaminio matmenys ir svoris

- Grynasis svoris: 5,5 kg
- Bendras aukštis: 310 mm

Techninė priežiūra

- Garantija: 5 metai

Techniniai duomenys

- Skersmuo: 1320 mm
- Bendras įrenginio skleidžiamų liumėnų skaičius: 2650@4300K
- Šviesos spalva: 3000/4300/6500
- Elektros energija: 220-240 AC
- Reguliuojamo šviesos srauto įrengimas: Taip
- IP kodas: IP20 | Apsaugotas nuo lietimui pirštais
- Apsaugos klasė: I klasė – įžemintas

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8721103057525
- Grynasis svoris: 5,5 kg
- Grynasis svoris: 8,2 kg
- Aukštis: 24,1 cm
- Ilgis: 69,5 cm
- Plotis: 37 cm



Išleidimo data:
2025-09-20
Versija: 0.314

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com