

PHILIPS

Žiedinis fluorescencinis
šviestuvas

„Master T5“

22 W

Šaltai balta

927965084013



Dailus dizainas šviesiems ir stilingiems namams

Rinkitės dailaus dizaino „Philips T5s“, kurį galima naudoti įvairiais tikslais, siekiant susikurti stilingą namų aplinką. Technologija „Super 80 Color“ užtikrina aukščiausios kokybės šviesą, pabrėžiančią bet kokį dekorą.

Taupo energiją

- Taupo energiją

Skirtas stilingoms modernioms konstrukcijoms

- Skirta šviesiems ir stilingiems namams su elegantišku dizainu

Ryški šviesa

- Jaudinanti patirtis ir papildomas ryškumas

Labai efektyvi ir labai ryški šviesa

- Stiprus pradinis šviesos srautas

Ypatybės

Taupo energiją „Slim Essential“

Suteikia namų vartotojams itin patikimą estetiško miniatiūrinio apšvietimo sprendimą

Ryški šviesa

Didelio našumo fluorescencinis šviestuvas kartu su „BrightBoost“ technologija užtikrina gerą spalvų perteikimą ir papildomą ryškumą

Stiprus pradinis šviesos srautas

Stiprus šviesos srautas užtikrina geresnę šviesos kokybę, suteikia daugiau ryškumo ir padeda sukurti daugiau dinamiškumo namų aplinkoje.

Specifikacijos

Lemputės charakteristikos

- Kištukinis lizdas: 2GX13
- Reguluojamas šviesos srautas: Taip

Lemputės matmenys

- Aukštis: 230 mm
- Plotis: 18 mm

Ilgamžiškumas

- Nominali naudojimo trukmė: 12 000

Šviesos savybės

- Spalvos indeksas (CRI): 81
- Spalvos temperatūra: 4000 K
- Šviesos spalvos kategorija: Šaltai balta
- Nominalus šviesos srautas: 1800 lm
- Koreliuota spalvos temperatūra: 4000 K
- Šviesos srautas: 1 800 lm
- Šviesos efektyvumas (vardinis) (nomin.): 82 lm/W

Energijos sąnaudos

- Energijos efektyvumo etiketė (EEL): G
- Energijos sąnaudos: 23,5

Techniniai duomenys

- Šviesos srautas: 1 800 lm
- Forma: Žiedinis fluorescencinis šviestuvas
- Pagrindinių spalvų Y koordinatė: 0,38
- Pagrindinių spalvų X koordinatė: 0,38
- EPREL registracijos numeris: 423619
- Srauto matavimo nuoroda: Sphere
- Pritemdoma: Taip
- Dangtelio pagrindas: 2GX13



Išleidimo data:
2025-08-30
Versija: 0.824

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com