

PHILIPS

60 W Creek sienas
lampa E27 bez spuldzes

myGarden

Bez spuldzes

Balts

Ūdensizturība



15388/31/16



Vienmēr apgaismots mājoklis

Radiet brīnišķīgu izgaismotu vietu pie ieejas ar šo baltas krāsas Philips myGarden sienas lampu. Tā izgatavota no augstas kvalitātes alumīnija. Izmantojot kustību sensoru, mājīgas gaismas kūlis garantē drošu nokļūšanu mājās.

Māju sajūta, ko sniedz gaisma

- Mājīgs apgaismojums, kas rada drošības sajūtu
- Vienkārši uzstādāms sensors

Dekorējiet savu dārzu ar gaismu

- Dekoratīvs āra apgaismojums
- Izvēlieties retro stilu
- Izvēlieties ārsienu lampām
- Augstas kvalitātes alumīnijs un augstvērtīgi mākslīgie materiāli

Izgaismojiet dārzu ar augstas kvalitātes apgaismojumu

- Enerģijas taupīšana
- Jaudīgs apgaismojums

Izbaudiet āra apgaismojumu vienkāršā veidā

- Izmantošanai ārā

Izceltie produkti

Mājīgs apgaismojums, kas rada drošības sajūtu

Kustību sensors ieslēdzas automātiski, kad ierodaties mājās, un informē, ja kāds ir ieradies.

Vienkārši uzstādāms sensors



Vienkārša uzstādīšanas procedūra ļauj viegli izvēlēties, kad un cik ilgi automātiskais sensors ieslēdz gaismekli(-ļus).

Dekoratīvs āra apgaismojums

Āra apgaismojums var uzlabot jūsu dārza vai pagalma izskatu, izgaismojot pievilcīgus objektus un takas vai radot piemērotu noskaņu neaizmirstamiem vakariem ar draugiem un ģimeni. Tāpēc Philips radīja myGarden — pievilcīgu dekoratīvu āra apgaismojuma gaismekļu klāstu ar auru un funkcionalitāti, lai jūs varētu iekārtot pagalmu atbilstoši savai stila izjūtai.

Izvēlieties retro stilu

Izstrādāts Eiropā. Šim gaismeklim ir unikāls dizains, lai jūs varētu piešķirt pagalmam retro izskatu.

Izvēlieties ārsienas lampām

Padariet savu pagalmu iespaidīgāku ar šo sienas lampu, kas ideāli piemērots uzstādīšanai tuvu pie priekšdurvīm vai uz terases sienām.

Augstas kvalitātes materiāls

Šis Philips gaismeklis ir izgatavots tieši ārpuselpu apgaismojumam. Tas ir izturīgs un paredzēts ilgstošai darbībai, tāpēc šis gaismeklis izgaismos jūsu dārzu katru nakti. Tas izgatavots no augstas kvalitātes lieta alumīnija un augstvērtīgas sintētikas.

Enerģijas taupīšana



Šis Philips gaismeklis ietaupa enerģiju salīdzinājumā ar parastajiem gaismas avotiem, palīdzot ietaupīt līdzekļus par elektrības rēķinu un saglabāt vidi.

Jaudīgs apgaismojums

Šī āra lampa nodrošina jaudīgu silti baltu gaismu. Spilgts gaismas kūlis, kas izgaismo dārzus vai terasi.

Izmantošanai ārā



Šī Philips āra lampa ir īpaši izstrādāta mitrai ārpuselpu videi, un tai ir veiktas rūpīgas pārbaudes, lai nodrošinātu ūdensizturību. IP pakāpi raksturo divi skaitļi: pirmais attiecas uz aizsardzības līmeni pret putekļiem, bet otrs – uz aizsardzības līmeni pret ūdeni. Šim gaismeklim ir IP44: tas ir aizsargāts pret ūdens uzšakstīšanos. Tas ir izplatīts gaismeklis, lieliski piemērots vispārīgam lietojumam pagalmā.

Specifikācijas

Dizains un apdare

- Krāsa: Balts
- Materiāls: Alumīnijs

Vide

- Disposal of the product: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

**Komplektā iekļauta papildu funkcija/
piederums**

- Pilnībā ūdensnecaurļaidīgs: Jā
- Kustību sensors: Jā

Dārzs

- Dārzs: Dārzs un terase

Dažādi

- Radīts tieši: Dārzs un terase
- Stils: Klasika
- Tips: Sienas lampas
- Acu komforts: Nē
- Papildu funkcijas: Ūdensizturība

Produkta izmēri un svars

- Neto svars: 0,717 kg
- Augstums: 28,5 cm
- Garums: 17,5 cm
- Platums: 20 cm

Serviss

- Garantija: 2 gadi

Tehniskā specifikācija

- Elektrotīkla strāva: 50–60 Hz
- LED: Nē
- Iekļautā gaismas avota enerģijas klase: spuldze nav iekļauta
- Stiprinājums/patrona: E27
- Komplektā iekļauta vatu spuldze: -
- Maksimālās jaudas vatos rezerves spuldzes: 60 W
- IP kods: IP44
- Aizsardzības klase: I klase
- Nomaināms gaismas avots: Jā
- Gaismas avotu skaits: 1

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8718291443612
- Neto svars: 0,72 kg
- Bruto svars: 0,94 kg
- Augstums: 25,9 cm
- Garums: 18,3 cm
- Platums: 21,8 cm



Izlaides datums:
2025-04-11
Versija: 0.554

© 2025 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. registrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com